

UC-17P1N1290DU - Conector de acoplamiento



1606495

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1606495>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



M23, Conector de acoplamiento, serie: UC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, N° de polos: 17, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Copa de soldar, rango de diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm, codificación: N

Datos comerciales

Código de artículo	1606495
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABRAIG
Clave de producto	ABRAIG
GTIN	4046356259910
Peso por unidad (incluido el embalaje)	97,451 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	97,451 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

UC-17P1N1290DU - Conector de acoplamiento



1606495

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1606495>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector circular (lado del cable)
------------------	------------------------------------

Conectores

Cuerpo aislante

Codificación	N
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Ciclos de enchufe	50
Tipo de conexión	Copa de soldar
Tipo de conmutación del contacto	Macho
Aplicación	Señal
Número de polos	17
Sentido de giro	Estándar
Cara de enchufe	17
Número Contacto (Grupo de contacto 1)	17
Diámetro Contacto (Grupo de contacto 1)	1 mm
Sección de hilo trenzado min. Contacto (Grupo de contacto 1)	0,08 mm ²
Sección de hilo trenzado máx. Contacto (Grupo de contacto 1)	1 mm ²
Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 1)	8 A (en caso de sección de conexión máx.)
Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 1)	48 V AC
	74 V DC
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3

Carcasa

Tipo de rosca	M23
Tipo de bloqueo	Bloqueo por tornillo
Prensaestopas Pg	sin
Material carcasa	GD-Zn
Índice de protección (insertado)	IP67

Junta

Diámetro exterior del cable	2 mm ... 14,5 mm
Material junta	NBR


UC-17P1N1290DU - Conector de acoplamiento

1606495

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1606495>


Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos

Plano esquemático



Esquema de polos


UC-17P1N1290DU - Conector de acoplamiento




1606495

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1606495>

Plano esquemático



Esquema de dimensiones



UC-17P1N1290DU - Conector de acoplamiento



1606495

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1606495>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	0aba7403-e48c-42a4-9952-8052b1418c73