

RC-09P1N8L0000 - Inserto de contactos



1607001

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607001>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos, M23, número de polos: 8+1, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, serie: NC, RC, RM, TU, UC, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1242202

Datos comerciales

Código de artículo	1607001
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABRAFU
Clave de producto	ABRAFU
GTIN	4046356207164
Peso por unidad (incluido el embalaje)	11,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	11,6 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

RC-09P1N8L0000 - Inserto de contactos



1607001

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607001>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Aplicación	Señal
Número de polos	9
Cara de enchufe	8+1
Codificación	N
Tipo de rosca	M23

Propiedades eléctricas

Contacto: Grupo de contacto 1

Diámetro de contacto	2 mm
Sección mín.	1 mm ²
Sección máx.	1,5 mm ²
Corriente nominal I _N	20 A
Tensión nominal U _N	48 V AC
	74 V DC
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV

Contacto: Grupo de contacto 2

Diámetro de contacto	1 mm
Sección mín.	0,14 mm ²
Sección máx.	0,56 mm ²
Corriente nominal I _N	8 A
Tensión nominal U _N	48 V AC
	74 V DC

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
------------------	-------------------

Datos del material

Material Cuerpo aislante	PA 6.6
Material Contacto	CuZn
Material Superficie contactos	Ni/Au

Conectores

RC-09P1N8L0000 - Inserto de contactos



1607001

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607001>

Sentido de giro	Estándar
-----------------	----------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	50
-------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	50 % ... 65 %
---	---------------

RC-09P1N8L0000 - Inserto de contactos

1607001

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607001>




Dibujos

Plano esquemático




Esquema de polos

Plano esquemático



Esquema de polos

Plano esquemático



Esquema de dimensiones

RC-09P1N8L0000 - Inserto de contactos



1607001

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607001>

Clasificaciones

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	d8de2091-ed75-4b6c-964c-d887967c57ef