

ST-7ES1N8AAC00S - Conect. enchuf. para apar.
pared delant.

1607766
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607766>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado giratorio, SPEEDCON, M17, número de polos: 7+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Anillo tórico axial, 4x Ø 2,7 mm, apantallado: sí, medida de brida: 25 mm x 25 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST

Datos comerciales

Código de artículo	1607766
Unidad de embalaje	16 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ABRBEM
Clave de producto	ABRBEM
GTIN	4046356274593
Peso por unidad (incluido el embalaje)	26,86 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	26,86 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

ST-7ES1N8AAC00S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1607766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607766>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Los contactos engastados Ø 1 mm deben pedirse por separado
-----------------------	--

Montaje

Montaje	4x Ø 2,7 mm
---------	-------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Serie	ST
Aplicación	Potencia
Número de polos	8
Cara de enchufe	7+PE
Apantallado	sí
Codificación	N
Tipo de rosca	M17

Dimensiones

Carcasa	
Medida de brida	25 mm x 25 mm

Datos del material

Material junta	FPM
Material carcasa	Metal
Material de la carcasa	Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn)
Material de aislamiento	PA 6.6
Material del anillo obturador y anillo tórico	FPM

Propiedades eléctricas

Contacto	
Diámetro de contacto	1 mm
Corriente máxima	14 A
Tensión nominal U_N	630 V
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV

Contacto	
Diámetro de contacto	1 mm

ST-7ES1N8AAC00S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1607766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607766>

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión crimpada
Tipo de conexión del contacto	Hembra

Conectores

Construcción	Acodado giratorio
Sentido de giro	Estándar

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
Altitud	2000 m


ST-7ES1N8AAC00S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.

1607766


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607766>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones




ST-7ES1N8AAC00S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.

1607766


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607766>

Plano esquemático



Esquema de polos

Diagrama



I = intensidad de corriente, θ = temperatura ambiente, 3 x 14 A + 2 x 2 A constante

ST-7ES1N8AAC00S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1607766

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1607766>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es