

CA-07P1N122S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619988>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



M23, Conect. enchuf. para apar. pared delant., serie: CA, recto, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, N° de polos: 7, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión por soldadura, Junta plana, medida de brida: 25 mm x 25 mm, codificación: N, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del tercer trimestre de 2025 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Sus ventajas

- Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
- Conectores para la confección flexible in situ
- Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
- Conexión por soldadura: tecnología de conexión probada para distintos hilos trenzados

Datos comerciales

Código de artículo	1619988
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABRAEL
Clave de producto	ABRAEL
GTIN	4046356820066
Peso por unidad (incluido el embalaje)	32,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	25,729 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

CA-07P1N122S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619988>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
------------------	---

Conectores

Cuerpo aislante

Codificación	N
Material (Cuerpo aislante)	PBT
Material (Contacto)	CuZn
Material (Superficie contactos)	Ni/Au
Ciclos de enchufe	100
Tipo de conexión	Conexión por soldadura
Tipo de conmutación del contacto	Macho
Aplicación	Señal
Número de polos	7
Sentido de giro	Estándar
Cara de enchufe	7
Tensión nominal Contacto (Grupo de contacto 1)	48 V AC
	74 V DC
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Número Contacto (Grupo de contacto 2)	7
Diámetro Contacto (Grupo de contacto 2)	2 mm
Sección de hilo trenzado máx. Contacto (Grupo de contacto 2)	2,5 mm ²
Corriente asignada Contacto (Grupo de contacto 2)	20 A

Carcasa

Ejecución	Carcasa de brida
Tipo de rosca	M23
Construcción	recto
Tipo de bloqueo	para bloqueo estándar y SPEEDCON
Prensaestopas Pg	sin
Tipo de montaje	Montaje frontal/brida cuadrada (4x Ø 3,2 mm)
Medida de brida	25 mm x 25 mm
Material (Carcasa)	GD-Zn
Índice de protección (insertado)	IP67
Junta para el aparato	Junta plana

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

CA-07P1N122S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.




1619988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619988>

Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos


CA-07P1N122S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619988>

Plano esquemático



Esquema de polos

CA-07P1N122S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619988
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619988>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619988>

 cUL Recognized ID de homologación: E335019-20141210				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	48 V	10 A	14	-

 UL Recognized ID de homologación: E335019-20141210				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	48 V	20 A	14	-

CA-07P1N122S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619988>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CA-07P1N122S00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.



1619988

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619988>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	afdc7d6a-473b-47af-8b65-0c473fdbcf44

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es