

# KV-M-M50-GD-( 8) - Prensaestopas

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1636509>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas metálico HEAVYCON M50, pasamuros para conector para datos, con junta seccionable, diámetro de orificio 1 x 8 mm; diámetro interior 37 mm

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1636509       |
| Unidad de embalaje                        | 5 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 5 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7DAX        |
| Clave de producto                         | AF7DAX        |
| GTIN                                      | 4046356028233 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 212,08 g      |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 212,08 g      |
| Número de tarifa arancelaria              | 74122000      |
| País de origen                            | DE            |

# KV-M-M50-GD-( 8) - Prensaestopas

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1636509>



## Datos técnicos


### Propiedades del artículo

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Tipo de producto      | Prensaestopas            |
| Aplicación            | para conector para datos |
|                       | Estándar                 |
| Número de conductores | 1                        |
| Fabricante            | Pflitsch                 |
| Nombre del fabricante | 25056 dpmk 1/8           |
| Apantallado           | no                       |

### Parámetros

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Margen de estanqueidad del conductor | 7,50 mm ... 8,00 mm |
|--------------------------------------|---------------------|

### Dimensiones

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones             |  |
| Altura                             | 58 mm                                                                                |
| Longitud                           | 39 mm                                                                                |
| Longitud de la rosca de conexión   | 10 mm                                                                                |
| Ancho entre caras-Tuerca de unión  | 50 mm                                                                                |
| Ancho de llave Tubuladura          | 54 mm                                                                                |
| Medida entre vértices del hexágono | 58 mm                                                                                |
| Tipo de rosca lado de conexión     | M50 x 1,5                                                                            |
| Paso de rosca                      | 1,5 mm                                                                               |

### Dimensión interior

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Diámetro interior | 37 mm |
|-------------------|-------|

### Datos del material

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Color                          | color latón      |
| Material junta Junta tórica    | NBR              |
| Material junta                 | TPE              |
| Material conexión por tornillo | Latón, niquelado |

### Cable/línea

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Diámetro exterior del cable Cable 1 | 7,5 mm ... 8 mm |
| Ausencia de halógenos               | no              |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

# KV-M-M50-GD-( 8) - Prensaestopas

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1636509>



## Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Índice de protección            | IP65              |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |


# KV-M-M50-GD-( 8) - Prensaestopas

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1636509>



## Dibujos



KV-M-M50-GD-(8); ...-GD-(10); ...-GD-(2x6)

# KV-M-M50-GD-( 8) - Prensaestopas

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1636509>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000441 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí   |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

## EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | c9f27156-7386-4d9c-bdca-caa622c50e57 |