

HC-B 10-TFQ-72/O1STM32G - Carcasa



1645011

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645011>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



HEAVYCON Carcasa aérea B10, para brida transversal, altura 72 mm, con rosca 1x M32, salida de cable recta

Datos comerciales

Código de artículo	1645011
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de producto	AF7AAC
GTIN	4017918912864
Peso por unidad (incluido el embalaje)	186,47 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	186,47 g
País de origen	DE

Datos técnicos


Notas

Generalidades	Para insertos de contactos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Aplicación	Estándar
Construcción	B10
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M32
Apantallado	no
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	43 mm
Altura	72 mm
Longitud	73 mm

Datos del material

Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x M32
Tipo de bloqueo	Pin

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-TFQ-72/O1STM32G - Carcasa


1645011

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645011>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-B 10-TFQ-72/O1STM32G - Carcasa

1645011

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645011>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---