

# HC-B 10-AMLD-AL - Carcasa



1645477

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645477>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa empotrada B10, con brida longitudinal, material: Fundición de aluminio a presión, material tapa protectora: Al, altura: 29 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar, con junta plana

## Datos comerciales

Código de artículo	1645477
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AAC
Clave de producto	AF7AAC
GTIN	4046356028622
Peso por unidad (incluido el embalaje)	183,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	183,5 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

# HC-B 10-AMLD-AL - Carcasa

1645477

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645477>

## Datos técnicos


### Notas

Generalidades	Para insertos de contactos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
---------------	---

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa empotrada
Aplicación	Estándar
Construcción	B10
Tapa de protección	sí
Apantallado	no
Prensaestopas Pg	sin

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	43 mm
Altura	29 mm
Longitud	93 mm

### Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	35 mm
Longitud del corte de montaje	65 mm

### Datos del material

Material junta	NBR CR
Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris
Material tapa protectora	Al
Material brida de bloqueo	Acero inoxidable, empuñadura: PA

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Brida
-----------------	-------

### Datos de conexión

Par de apriete	1,5 Nm ... 2 Nm (Tornillo de fijación)
----------------	--

### Condiciones medioambientales y de vida útil

# HC-B 10-AMLD-AL - Carcasa



1645477


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645477>

## Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65 (En estado enchufado)
	IP54 (con capuchón de protección cerrado)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C


## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones



Corte de montaje

# HC-B 10-AMLD-AL - Carcasa



1645477

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645477>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440202

### ETIM

ETIM 8.0

EC000437

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

1645477

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1645477>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)