

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-2 - Cable de
conexión de fibra óptica

1654976
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654976>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de fibra óptica confeccionado, cable break-out, fibra PCF 200/230 µm, SC-RJ/IP20 en FSMA/IP20, para la disposición en el interior de armarios de control, longitud: 2 m

Datos comerciales

Código de artículo	1654976
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNIBB
Clave de producto	ABNIBB
GTIN	4046356028943
Peso por unidad (incluido el embalaje)	81,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	81,1 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	CZ

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-2 - Cable de conexión de fibra óptica



1654976

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654976>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	2
Cara de enchufe	SCRJ según DIN EN 50377-6-1

Propiedades eléctricas

Atenuación	$\leq 1,2$ dB (con 850 nm)
Medio de transmisión	Fibra PCF

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 1000
-------------------	-------------

Datos del material

Material carcasa	PBT/Alpaca
Envoltura exterior, material	TPE-O

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta SC-RJ
Índice de protección	IP20

Conexión 2

Construcción	Conector recta FSMA
Índice de protección	IP20

Cable/línea

Tipo de cable	Breakout
Envoltura exterior, material	TPE-O
Envoltura exterior, color	naranja
Conductores individuales, diámetro	2,2 mm
Menor radio de flexión, montaje fijo	50 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	50 mm
Resistencia al aceite	sí
Resistencia a las llamas	sí, según IEC 60332-1-2 y según IEC 60332-3-22 cat A
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 70 °C

Cable de fibra óptica

Número de fibras	2
------------------	---

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-2 - Cable de conexión de fibra óptica



1654976

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654976>

Fibra	200/230 µm
Tipo de fibra	Fibra PCF A3C
Cable, atenuación	10 dB/km (650 nm), 8 dB/km (con 850 nm)
Medio de transmisión	Fibra PCF

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 50 °C
Resistencia al aceite	sí

Normas y especificaciones

Resistencia a las llamas	sí, según IEC 60332-1-2 y según IEC 60332-3-22 cat A
Resistencia al aceite	sí


VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-2 - Cable de conexión de fibra óptica

1654976

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654976>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector enchufable SC-RJ IP20

Esquema de dimensiones




Conector FSMA

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-2 - Cable de conexión de fibra óptica

1654976

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654976>

Plano esquemático



Esquema de polos Conector macho SCRJ

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-2 - Cable de conexión de fibra óptica



1654976
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654976>

Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121607
-------------	----------

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/FSMA-2 - Cable de conexión de fibra óptica



1654976

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654976>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es