

VS-09-BU-DSUB-LH-B - Inserto de contactos D-SUB



1654798

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654798>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 1, con 9 contactos de señal, tipo de conexión del contacto: hembra, para montaje en placa de circuito impreso, acodado, fijación mediante orificio de 2,5 mm y chapa soldada, para marco empotrado VS-09-...

Sus ventajas

- Conexión D-SUB 9
- Montaje sencillo
- Conexión para placas de circuito impreso directa
- Compatible con el marco empotrado IP67

Datos comerciales

Código de artículo	1654798
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ABNCAB
Clave de producto	ABNCAB
GTIN	4017918989187
Peso por unidad (incluido el embalaje)	12,64 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,18 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

1654798

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654798>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Construcción	D-SUB
Número de polos	9
Cara de enchufe	D-SUB
Número de puestos enchufables	1
Apantallado	sí

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento según IEC 61076-2-101	400 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	125 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	1 kV
Corriente asignada	5 A (a 20 °C)
Tensión de prueba	1200 V
Medio de transmisión	Cobre
Transmisión de potencia	Potencia

Datos de conexión

Tipo de conexión	Contactos de soldadura por ola
------------------	--------------------------------

Dimensiones

Anchura	20,2 mm
Altura	12,93 mm
Longitud	31,19 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Metal
Material superficie de la carcasa	Metalizado
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Oro
Material soporte de contactos	PBT-GF

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 200
Esfuerzo al enchufar por contacto de señales	≤ 3,40 N

1654798

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654798>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-55 °C ... 125 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en placas de circuito impreso
-----------------	---------------------------------------

VS-09-BU-DSUB-LH-B - Inserto de contactos D-SUB



1654798

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654798>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654798>



UL Recognized

ID de homologación: E118976

VS-09-BU-DSUB-LH-B - Inserto de contactos D-SUB



1654798

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654798>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1654798

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1654798>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	cb2ed6b2-e2eb-4b72-9f19-567d712f5973

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es