

# VS-25-DSUB-20-LI-2,0 - Cable D-SUB

1656301

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656301>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable D-SUB confeccionado, apantallado, 25 polos, flexible (7 hilos), color de cable RAL 7000 (gris), grado de protección IP20, cabecera 1 con hembra envoltura 3 y salida de cables recta, cabecera 2 con macho envoltura 3 y salida de cables recta, longitud: 2 m

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1656301       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | ABNCAS        |
| Clave de producto                         | ABNCAS        |
| GTIN                                      | 4046356029780 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 231,7 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 231,7 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85444290      |
| País de origen                            | CN            |

# VS-25-DSUB-20-LI-2,0 - Cable D-SUB



1656301

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656301>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Construcción     | D-SUB                        |
| Tipo de sensor   | Universal                    |
| Número de polos  | 25                           |
| Apantallado      | sí                           |
| Salida de cables | recta                        |

### Propiedades de aislamiento

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución         | 2   |

### Propiedades eléctricas

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Corriente asignada   | 1 A   |
| Tensión de servicio  | 30 V  |
| Medio de transmisión | Cobre |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ciclos de enchufe | ≥ 50 |
|-------------------|------|

### Datos del material

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Material carcasa                 | PVC               |
| Material contacto                | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | dorado            |
| Envoltura exterior, material     | PVC               |

### Datos de conexión

#### Tecnología de conexión

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tipo de conexión | D-SUB |
|------------------|-------|

#### Conexión de conductores

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tipo de conexión | D-SUB |
|------------------|-------|

### Conectores

#### Conexión 1

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Construcción         | Hembra recta D-SUB 25 |
| Índice de protección | IP20                  |

#### Conexión 2

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Construcción         | Conector recta D-SUB 25 |
| Índice de protección | IP20                    |

# VS-25-DSUB-20-LI-2,0 - Cable D-SUB

1656301

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656301>



## Cable/línea

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Envoltura exterior, material                | PVC      |
| Sección de línea                            | 0,08 mm² |
| Construcción del conductor cable de señales | 7,00 mm  |
| Línea de señales AWG                        | 28       |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Índice de protección            | IP20           |
|                                 | IP20           |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 70 °C |

# VS-25-DSUB-20-LI-2,0 - Cable D-SUB


1656301

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656301>




## Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos

Plano esquemático



Cara enchufable

VS-25-DSUB-20-LI-2,0 - Cable D-SUB



1656301

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656301>




Diagrama eléctrico

# VS-25-DSUB-20-LI-2,0 - Cable D-SUB

1656301

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656301>



## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656301>



**EAC**

ID de homologación: 19060508

# VS-25-DSUB-20-LI-2,0 - Cable D-SUB

1656301

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656301>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# VS-25-DSUB-20-LI-2,0 - Cable D-SUB



1656301

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1656301>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)