

CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado



1663585

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663585>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto crimpado, serie: HC-M-06, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 2,5 mm, sección de conexión: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18...18 , material contacto: Aleación de Cu

Datos comerciales

Código de artículo	1663585
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	AF7AID
Clave de producto	AF7AID
GTIN	4017918123390
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,321 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,318 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado

1663585

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663585>



Datos técnicos

Notas

Generalidades	para soportes de contactos HC-M-06..., HC-M-HV, HC-M-08, HC-M-20, HC-A..., HC-B..., HC-BB..., HC-BBB... y HC-HV
Indicaciones de montaje	La calidad de una conexión crimpada viene determinada por la norma DIN EN 60352-2.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto engastado
Serie	HC-M-06
	HC-M-HV
	HC-M-08
	HC-A
	HC-BB
	HC-B
	HC-HV
	HC-M-20
	HC-K
	HC-BBB
	HC-Q
	HC-COM
Tipo de material del contacto	mecanizado

Datos de conexión


Tecnología de conexión	
Tipo de conexión del contacto	Macho
Tipo de conexión	Conexión crimpada

Conexión de conductores	
Longitud de pelado	7,5 mm (9,5 mm para HC-M-HV...)
Sección de conexión	0,75 mm² ... 0,75 mm²
Sección de conexión AWG	18 ... 18

Datos del material

Material Contacto	Aleación de Cu
Material Superficie contactos	Ag

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Diámetro (Diámetro de contacto)	2,5 mm

CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado



1663585

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663585>

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado


1663585

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663585>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado



1663585

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663585>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663585>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado



1663585

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663585>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado



1663585

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663585>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,02 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es