

CK1,6-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado



1663352

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663352>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto crimpado, serie: HC-M-12, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 1,6 mm, sección de conexión: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18...18 , material contacto: Aleación de Cu

Datos comerciales

Código de artículo	1663352
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	AF7AIA
Clave de producto	AF7AIA
GTIN	4017918123161
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,659 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,666 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

CK1,6-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado



1663352

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663352>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	para soportes de contactos HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q y VC-D
Indicaciones de montaje	La calidad de una conexión crimpada viene determinada por la norma DIN EN 60352-2.
Indicaciones de montaje	Para tensiones inferiores a 5 V y corrientes inferiores a 5 mA se recomiendan contactos dorados.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto engastado
Serie	HC-M-12
	HC-M-EMV
	HC-D
	HC-DD
	VC-D
	HC-M-03/04
	HC-M-17
	HC-K
	HC-Q
	HC-COM
	HC-M-42
	HC-M-08-MBIT
Tipo de material del contacto	mecanizado


Datos de conexión

Tecnología de conexión	
Tipo de conexión del contacto	Macho
Tipo de conexión	Conexión crimpada
Conexión de conductores	
Longitud de pelado	8 mm
Sección de conexión	0,75 mm ² ... 0,75 mm ²
Sección de conexión AWG	18 ... 18

Datos del material

Material Contacto	Aleación de Cu
Material Superficie contactos	Ag

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
------------------------	--

CK1,6-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado



1663352

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663352>

Diámetro (Diámetro de contacto)	1,6 mm
---------------------------------	--------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

CK1,6-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado




1663352

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663352>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

CK1,6-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado



1663352

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663352>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663352>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

CK1,6-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado



1663352

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663352>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK1,6-ED-0,75ST AG - Contacto crimpado



1663352

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1663352>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,031 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es