

# HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Carcasa



1672916

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1672916>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa zócalo HEAVYCON D 7, con brida longitudinal, altura 25,5 mm, con tubuladura 1 x PG11, con suelo abierto, cinc

## Datos comerciales

Código de artículo	1672916
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AAE
Clave de producto	AF7AAE
GTIN	4017918145415
Peso por unidad (incluido el embalaje)	79,71 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	46,78 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

## Datos técnicos

### Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
---------------	--

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de superficie
Aplicación	Estándar
Construcción	D7
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x Pg11
Tapa de protección	no
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	40,5 mm
Altura	25,5 mm
Longitud	24 mm

### Datos del material

Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris
Material brida de bloqueo	Acero, galvanizado

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x Pg11
---------------------	---------

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP54
----------------------	------

# HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Carcasa




1672916

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1672916>

	IP65 (con tornillo obturador)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

# HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Carcasa



1672916

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1672916>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

1672916

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1672916>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)