

SAC-4P-M 8MR/3,0-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores



1682294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682294>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector acodado M8, codificación: A, a Hembra acodado M8, codificación: A, longitud de cable: 3 m

Sus ventajas

- Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente

Datos comerciales

Código de artículo	1682294
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF1BCA
Clave de producto	AF1BCA
GTIN	4017918158958
Peso por unidad (incluido el embalaje)	75,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	68,765 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

SAC-4P-M 8MR/3,0-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores



1682294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682294>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cables para sensores/actuadores
Aplicación	Estándar
Número de polos	4
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material junta	NBR
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I_N	4 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Datos de conexión

Conexión de conductores

Par de apriete	0,2 Nm (Conector enchufable M8)
----------------	---------------------------------

Conectores

SAC-4P-M 8MR/3,0-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores



1682294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682294>

Conexión 1

Construcción	Conector acodado M8
Número de polos	4
Tipo de codificación	A


Conexión 2

Construcción	Hembra acodado M8
Número de polos	4
Tipo de codificación	A

Cable/línea

Longitud del cable	3 m
--------------------	-----

PUR sin halógenos negro [PUR]

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	23 kg/km
UL AWM Style	20549 / 10493 (80 °C/300 V)
Número de polos	4
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR sin halógenos negro [PUR]
Construcción del conductor cable de señales	32x 0,10 mm
Línea de señales AWG	24
Sección de línea	4x 0,25 mm ² (conductor de señales)
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,17 mm ±0,02 mm (conductor de señales)
Diámetro exterior del cable	3,95 mm ±0,15 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro grisáceo RAL 7021
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PP
Conductor individual, color	marrón, blanco, azul, negro
Grosor de pared Aislamiento	≥ 0,21 mm (Aislamiento de conductor) aprox. 0,50 mm (Envoltura exterior)
Cableado total	4 conductores longitudinalmente trenzados
Resistencia máx. del conductor	máx. 78 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ 100 GΩ*km (a 20 °C)
Tensión nominal Cable	≤ 300 V

SAC-4P-M 8MR/3,0-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores



1682294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682294>

Tensión de prueba	≥ 3000 V
Menor radio de flexión, montaje fijo	20 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	40 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 44 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 5 m/s²
Capacidad de carga dinámica (torsión)	Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥2000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto
Ausencia de halógenos	según DIN VDE 0472 parte 815
Resistencia a las llamas	según UL 758/1581 FT2 DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Resistencia al aceite	conforme a DIN EN 60811-2-1
Otras resistencias	buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes resistente a la hidrólisis y a los microbios condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A)
Características especiales	apto para cadenas portacables sin silicona sin sustancias que disturbán la humectación de pinturas
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) -25 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 90 °C (macho / hembra)
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
	-5 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conector enchufable M8
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-104


SAC-4P-M 8MR/3,0-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores

1682294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682294>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector macho M8 x 1, ejecución acodada

Esquema de dimensiones



Conector hembra M8 x 1, acodado

SAC-4P-M 8MR/3,0-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores

1682294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682294>

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M8, 4 polos, vista de la cara de machos

Plano esquemático




Esquema de polos del conector hembra M8, 4 polos, vista de la cara de hembras

SAC-4P-M 8MR/3,0-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores

1682294


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682294>

Plano esquemático



Orientación de los esquemas de polos

Plano esquemático



Orientación de los esquemas de polos


SAC-4P-M 8MR/3,0-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores



1682294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682294>

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos de los conectores macho/hembra M8

SAC-4P-M 8MR/3,0-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores



1682294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682294>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682294>

 UL listado ID de homologación: FILE E 221474	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	keine			
	30 V	4 A	-	-

 cUL Listed ID de homologación: FILE E 221474	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	keine			
	30 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387	

1682294
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682294>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-M 8MR/3,0-PUR/M 8FR - Cable para sensores/actuadores



1682294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1682294>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es