

VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6 - Contacto de potencia D-SUB



1688243

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688243>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contactos de potencia, para insertos combinados D-SUB, macho, copa de soldar recta, corriente de dimensionamiento de 20 A, dorados

Datos comerciales

Código de artículo	1688243
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	ABNCAC
Clave de producto	ABNCAC
GTIN	4017918179649
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,05 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,05 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Los contactos de potencia tienen que pedirse por separado, ya que no forman parte del contenido de suministro de los soportes de contactos.
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contactos
Tipo de material del contacto	mecanizado

Propiedades eléctricas

Corriente asignada (Corriente de carga máxima)	20 A (a 20 °C)
Resistencia (Resistencia de aislamiento)	≥ 500 MΩ

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión del contacto	Macho
Tipo de conexión	Copa de soldar

Dimensiones

Longitud [l]	22,9 mm
Diámetro (Diámetro de contacto)	2,6 mm

Datos del material

Material Contacto	Metal
-------------------	-------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
Fuerza de inserción	≤ 7 N
Fuerza de separación	aprox. 5 N

Parámetros

Dispositivo de medición

Resistencia: Resistencia de aislamiento	≥ 500 MΩ
---	----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-55 °C ... 130 °C
---------------------------------	-------------------

Montaje

Tipo de montaje	Conexión por soldadura
-----------------	------------------------

VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6 - Contacto de potencia D-SUB



1688243

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688243>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	28350a1b-80d7-4780-ba64-acd89c57a251