

1688832

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688832>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Soporte de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 1, para 9 contactos de señal, tipo de conexión del contacto: macho, para contactos crimpados, recto, fijación mediante rosca M3, para marco empotrado VS-09-...



Datos comerciales

Código de artículo	1688832
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	ABNCAA
Clave de producto	ABNCAA
GTIN	4017918822965
Peso por unidad (incluido el embalaje)	10,63 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	10,63 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Construcción	D-SUB
Número de polos	9
Cara de enchufe	D-SUB 9
Apantallado	no

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento según IEC 61076-2-101	400 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	125 V
Corriente asignada	5 A (a 20 °C)
Tensión de prueba	1200 V
Medio de transmisión	Cobre

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión crimpada
------------------	-------------------

Dimensiones

Anchura	18 mm
Altura	12,93 mm
Longitud	31,19 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Acero, estañado
Material contacto	Aleación de cobre
Material soporte de contactos	Termoplástico reforzado con fibra de vidrio UL 94 V0

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
Esfuerzo al enchufar por contacto de señales	≤ 3,40 N

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-55 °C ... 130 °C
---------------------------------	-------------------

Montaje

VS-09-ST-DSUB-CD-G - Soporte de contactos D-SUB



1688832

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688832>

Tipo de montaje	Rosca
-----------------	-------

1688832

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688832>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688832>



UL Recognized

ID de homologación: E118976

1688832

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688832>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1688832

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1688832>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	e44cdf9a-994f-46f5-a530-5697c4adb337

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
 Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
 E-33428 LLANERA (Asturias)
 +34 985 791 636
info@phoenixcontact.es