

# VS-15-SET-EMV - Juegos de conectores D-SUB



1689132

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689132>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Juego de conectores D-SUB, tamaño de envoltura 2, grado de protección IP67, con chapas de pantalla



## Sus ventajas

- Protección CEM
- Clase de protección IP67
- Dos salidas de cables ideales para aplicaciones híbridas

## Datos comerciales

Código de artículo	1689132
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNCBA
Clave de producto	ABNCBA
GTIN	4017918877996
Peso por unidad (incluido el embalaje)	86,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	79,4 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

## Datos técnicos

### Notas

#### Indicación de seguridad

Indicaciones de seguridad	<p>ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos.</li> <li>• ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia.</li> <li>• Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones.</li> <li>• En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno.</li> <li>• Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada.</li> <li>• Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products).</li> <li>• El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes.</li> <li>• Con tensiones de servicio &gt; 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra</li> <li>• Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact</li> <li>• Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products.</li> <li>• No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en phoenixcontact.com/products</li> <li>• Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados.</li> <li>• Utilice los conectores solo completamente enchufados.</li> <li>• Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas.</li> <li>• Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable</li> </ul>
---------------------------	---

1689132

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689132>

	sin forzarlo.
	• Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

## Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores para datos (lado del cable)
Aplicación	Juego de carcasa
Construcción	D-SUB
Tipo de sensor	Universal
Número de polos	15
Número de salidas de cable	2
Apantallado	sí
Salida de cables	acodado

## Propiedades de aislamiento

Grado de polución	2
-------------------	---

## Propiedades eléctricas

Medio de transmisión	Cobre
----------------------	-------

## Datos de conexión

### Tecnología de conexión

Tipo de conexión	D-SUB
------------------	-------

## Datos del material

Color	gris
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	Junta plana: NBR; junta perfilada: EPDM
Material carcasa	Plástico
Material Empaquetadura para cables	CR/NBR

## Cable/línea

Diámetro exterior del cable	3 mm ... 9 mm
-----------------------------	---------------

## Propiedades mecánicas

### Datos mecánicos


Ciclos de enchufe	≥ 1000
-------------------	--------

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C

## Dibujos



Corte de montaje

# VS-15-SET-EMV - Juegos de conectores D-SUB



1689132

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689132>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440324

### ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1689132

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689132>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
SCIP	b319ec65-7f1a-4ed9-9c4f-bd41cb51209d

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)