

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable principal, aplicación: Caja de sensores/actuadores, número de puestos enchufables: 6, número de polos: 10, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: no; conexión de cable principal: Conexión enchufable M16, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del cuarto trimestre de 2025 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Datos comerciales

Código de artículo	1693704
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABRDAB
Clave de producto	ABRDAB
GTIN	4017918189044
Peso por unidad (incluido el embalaje)	530,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	519,502 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

SAC-10P- 5,0-PUR/M16FR - Cable principal



1693704

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1693704>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable principal confeccionado
Aplicación	Caja de sensores/actuadores
Número de polos	10
Número de puestos enchufables	6

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión fija
------------------	---------------

Señalización

Indicación de estado disponible	no
---------------------------------	----


Datos del material

Material Carcasa	PUR
Material Manguito roscado	Aleación de Cu
Material junta	NBR
Material contacto, lado cable principal	Aleación de Cu
Material Soporte de contactos Lado del cable principal	TPU
Material superficie del contacto, lado cable principal	dorado

Cable/línea

Longitud del cable	5 m
--------------------	-----

PUR/PVC negro [PUR]

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	81,2 kg/km
UL AWM Style	20549
Número de polos	8
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR/PVC negro [PUR]
Construcción del conductor cable de señales	19x 0,15 mm

SAC-10P- 5,0-PUR/M16FR - Cable principal



1693704

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1693704>

Línea de señales AWG	22
Construcción del conductor alimentación de tensión	42x 0,15 mm
Alimentación de tensión AWG	18
Sección de línea	6x 0,34 mm ² (conductor de señales)
	2x 0,75 mm ² (Cable de energía)
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,3 mm ±0,1 mm (conductor de señales)
	1,8 mm ±0,1 mm (Cable de energía)
Diámetro exterior del cable	7,60 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro RAL 9005
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PVC
Conductor individual, color	marrón, azul, blanco, verde, amarillo, gris, rosa, rojo
Grosor de pared envoltura interior	≥ 0,15 mm
Grosor de pared Envoltura exterior	≥ 0,38 mm
Cableado total	conductores cableados en capas
Tensión nominal Cable	300 V
Tensión de prueba	2000 V
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	7,5 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	10 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	57 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	76 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 1500000, Radio de flexión: 76 mm, Trayecto de avance: 2 m, Velocidad de avance: 2 m/s, Aceleración: 10 m/s ²
Resistencia a las llamas	DIN EN 50265
Resistencia al aceite	según VDE 0472 parte 803
Otras resistencias	buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes
Características especiales	sin silicona
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 90 °C (cable, disposición fija)
	-5 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)
	80 °C (según UL)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 90 °C (macho / hembra)
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija)	-40 °C ... 90 °C (cable, disposición fija)

SAC-10P- 5,0-PUR/M16FR - Cable principal




1693704

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1693704>

Dibujos

Diagrama eléctrico



Ocupación de contactos del conector hembra M16

SAC-10P- 5,0-PUR/M16FR - Cable principal



1693704

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1693704>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1693704>



EAC

ID de homologación: 19060508

SAC-10P- 5,0-PUR/M16FR - Cable principal



1693704

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1693704>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-10P- 5,0-PUR/M16FR - Cable principal



1693704

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1693704>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	8c8ef280-a3e9-4d5c-8231-32e5e8b9fafa

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es