

# IPC 5/ 2-GU-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1708608

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1708608>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm<sup>2</sup>, color: verde, corriente nominal: 32 A, tensión nominal (III/2): 630 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: IPC 5/..-GU, paso: 7,62 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 3, sistema enchufable: COMBICON PC 5, Orientación de la cara enchufable: invertido, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

## Sus ventajas

- El principio de montaje conocido permite el uso universal
- Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
- Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
- El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia

## Datos comerciales

Código de artículo	1708608
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AADSCC
Clave de producto	AADSCC
GTIN	4046356089524
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,268 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5,72 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

# IPC 5/ 2-GU-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1708608

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1708608>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa base placa de circuito impreso
Familia de productos	IPC 5/..-GU
Línea de productos	COMBICON Connectors L
Construcción	Invertido
Número de polos	2
Paso	7,62 mm
Número de conexiones	2
Número de filas	1
Número de potenciales	2
Tipo de montaje	sin
Diseño del pin	Disposición de pines lineal
Número de pines de soldadura por potencial	3

### Propiedades eléctricas

#### Propiedades

Corriente nominal $I_N$	32 A
Tensión nominal $U_N$	630 V
Tensión de dimensionamiento (III/3)	630 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	6 kV
Tensión de dimensionamiento (III/2)	630 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	6 kV
Tensión nominal (II/2)	1000 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	6 kV

### Montaje

Tipo de montaje	Soldadura por ola
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

### Datos del material

#### Datos del material - contacto

Observación	Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto	Aleación de Cu
Características de la superficie	estañado de fundición maleable
Superficie de metal área de contacto (capa superior)	Estaño (4 - 8 $\mu$ m Sn)
Superficie de metal área de soldadura (capa superior)	Estaño (4 - 8 $\mu$ m Sn)

#### Datos del material - carcasa

Color (Carcasa)	verde (6021)
-----------------	--------------

# IPC 5/ 2-GU-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1708608


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1708608>

Material aislante	PA
Grupo material aislante	I
CTI según IEC 60112	600
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12	850
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13	775
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2	125 °C

## Notas

Observación referente al funcionamiento	Según la norma DIN EN 61984, los conectores COMBICON son conectores sin potencia de conmutación (COC). En caso de un uso conforme a lo prescrito, estos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo tensión ni bajo carga.
---	--

## Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Paso	7,62 mm
Anchura [w]	15,24 mm
Altura [h]	17,8 mm
Longitud [l]	27,52 mm
Altura total	12,8 mm
Longitud del pasador de soldadura [P]	5 mm
Dimensiones de patilla	1,2 x 0,8 mm

## Diseño de las placas de circuito impreso

Separación entre vástagos	7,62 mm
Diámetro orificio	1,3 mm

## Ensayos eléctricos

### Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

Especificación del ensayo	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo material aislante	I
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)	630 V
Tensión transitoria nominal (III/3)	6 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no	5,5 mm

# IPC 5/ 2-GU-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1708608

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1708608>

homogéneo (III/3)	
valor mínimo de línea de fuga (III/3)	8 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)	630 V
Tensión transitoria nominal (III/2)	6 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2)	5,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2)	5,5 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)	1000 V
Tensión transitoria nominal (II/2)	6 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)	5,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (II/2)	5,5 mm

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C

## Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
------------------	---------------------


# IPC 5/ 2-GU-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1708608

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1708608>

## Dibujos

Esquema de taladros/geometría pads soldadura



# IPC 5/ 2-GU-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1708608

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1708608>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1708608>

 <b>cULus Recognized</b> ID de homologación: E60425-19920722				
	Tensión nominal $U_N$	Corriente nominal $I_N$	Sección AWG	Sección $mm^2$
<b>B</b>				
Para aplicaciones de 600 V, es necesario un aislamiento adicional en los pines de soldadura	300 V	41 A	-	-
<b>C</b>				
Para aplicaciones de 600 V, es necesario un aislamiento adicional en los pines de soldadura	300 V	41 A	-	-
<b>D</b>				
Alternativa 1	600 V	5 A	-	-

 <b>UL Recognized</b> ID de homologación: E60425-19920722				
	Tensión nominal $U_N$	Corriente nominal $I_N$	Sección AWG	Sección $mm^2$
<b>F</b>				
	600 V	41 A	-	-

# IPC 5/ 2-GU-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1708608

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1708608>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

### ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# IPC 5/ 2-GU-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1708608

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1708608>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)