

# MCV 1,5/ 9-G-3,81 P26 THRR56 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1713567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1713567>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm<sup>2</sup>, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 9, número de filas: 1, número de polos: 9, número de conexiones: 9, familia de artículos: MCV 1,5/-G-THR, paso: 3,81 mm, montaje: Soldar THR, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Correa de 56 mm de ancho, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en: Downloads

## Sus ventajas

- Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
- La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
- Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1713567       |
| Unidad de embalaje                        | 200 Unidades  |
| Cantidad mínima de pedido                 | 200 Unidades  |
| Clave de venta                            | AABTBH        |
| Clave de producto                         | AABTBH        |
| GTIN                                      | 4046356093286 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 5,009 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3,67 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | DE            |

# MCV 1,5/ 9-G-3,81 P26 THRR56 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1713567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1713567>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de producto                           | Carcasa base placa de circuito impreso       |
| Familia de productos                       | MCV 1,5/..-G-THR                             |
| Línea de productos                         | COMBICON Connectors S                        |
| Construcción                               | Componente adecuado para Through Hole Reflow |
| Número de polos                            | 9                                            |
| Paso                                       | 3,81 mm                                      |
| Número de conexiones                       | 9                                            |
| Número de filas                            | 1                                            |
| Número de potenciales                      | 9                                            |
| Brida de sujeción                          | sin                                          |
| Diseño del pin                             | Disposición de pines lineal                  |
| Número de pines de soldadura por potencial | 1                                            |

### Propiedades eléctricas

#### Propiedades

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Corriente nominal $I_N$                         | 8 A    |
| Tensión nominal $U_N$                           | 160 V  |
| Resistencia de contacto                         | 1,4 mΩ |
| Tensión de dimensionamiento (III/3)             | 160 V  |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 2,5 kV |
| Tensión de dimensionamiento (III/2)             | 160 V  |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 2,5 kV |
| Tensión nominal (II/2)                          | 250 V  |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)  | 2,5 kV |

### Montaje

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo de montaje | Soldar THR                  |
| Diseño del pin  | Disposición de pines lineal |

#### Indicaciones de procesamiento

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Proceso                          | Soldadura por reflujo/ola |
| Moisture Sensitive Level         | MSL 1                     |
| Classification Temperature $T_c$ | 260 °C                    |
| Ciclos soldad. por reflujo       | 3                         |

### Datos del material

#### Datos del material - contacto

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|

# MCV 1,5/ 9-G-3,81 P26 THRR56 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1713567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1713567>

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Material contacto                                       | Aleación de Cu          |
| Características de la superficie                        | estañado galvánicamente |
| Superficie de metal área de contacto (capa superior)    | Estaño (3 - 5 µm Sn)    |
| Superficie de metal área de contacto (capa intermedia)  | Níquel (1,3 - 3 µm Ni)  |
| Superficie de metal área de soldadura (capa superior)   | Estaño (3 - 5 µm Sn)    |
| Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia) | Níquel (1,3 - 3 µm Ni)  |

## Datos del material - carcasa

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Color (Carcasa)                     | negro (9005) |
| Material aislante                   | LCP          |
| Grupo material aislante             | IIIa         |
| CTI según IEC 60112                 | 175          |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0           |

## Notas

|                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos sobre procesos de soldadura | Procesamiento en procesos de soldadura por reflujo conforme a IEC 60068-2-58 o DIN EN 61760-1 (versión actual, respectivamente)<br>Moisture Sensitive Level (MSL) = 1 según IPC/JEDEC J-STD-020-C |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dimensiones

|                                       |                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                |  |
| Paso                                  | 3,81 mm                                                                              |
| Anchura [w]                           | 32,9 mm                                                                              |
| Altura [h]                            | 11,8 mm                                                                              |
| Longitud [l]                          | 7,25 mm                                                                              |
| Altura total                          | 9,2 mm                                                                               |
| Longitud del pasador de soldadura [P] | 2,6 mm                                                                               |
| Dimensiones de patilla                | 0,8 x 0,8 mm                                                                         |

## Diseño de las placas de circuito impreso

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Diámetro orificio | 1,4 mm |
|-------------------|--------|

## Ensayos mecánicos

### Examen visual

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultado                 | Prueba aprobada          |

### Examen dimensional

# MCV 1,5/ 9-G-3,81 P26 THRR56 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1713567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1713567>

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultado                 | Prueba aprobada          |

## Resistencia de las rotulaciones

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultado                 | Prueba aprobada           |

## Polarización y codificación

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultado                 | Prueba aprobada           |

## Portacontactos usado

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo                   | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| Portacontactos utilizado<br>Exigencia >20 N | Prueba aprobada           |

## Fuerzas al enchufar y desenchufar

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Resultado                             | Prueba aprobada |
| Número de ciclos                      | 25              |
| Fuerza al enchufar por polo aprox.    | 9 N             |
| Fuerza al desenchufar por polo aprox. | 6 N             |

## Ensayos eléctricos

### Prueba térmica | Grupo de prueba C

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Número de polos probado   | 20                       |

## Resistencia de aislamiento

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo                  | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ                   |

## Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

|                                                                                  |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo                                                        | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupo material aislante                                                          | IIIa                                |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))                | CTI 175                             |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)                               | 160 V                               |
| Tensión transitoria nominal (III/3)                                              | 2,5 kV                              |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 1,5 mm                              |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3)                                            | 2,5 mm                              |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)                               | 160 V                               |
| Tensión transitoria nominal (III/2)                                              | 2,5 kV                              |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 1,5 mm                              |
| valor mínimo de línea de fuga (III/2)                                            | 1,6 mm                              |

# MCV 1,5/ 9-G-3,81 P26 THRR56 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1713567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1713567>

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)                               | 250 V  |
| Tensión transitoria nominal (II/2)                                              | 2,5 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 1,5 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (II/2)                                            | 2,5 mm |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Ensayo de vibraciones

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo  | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia                 | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Velocidad de barrido       | 1 octava/min                            |
| Amplitud                   | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Aceleración                | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h                                   |
| Direcciones de ensayo      | Ejes X, Y y Z                           |

### Prueba de durabilidad

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Especificación del ensayo                    | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensión de choque soportable a nivel del mar | 2,95 kV                                     |
| Resistencia de contacto $R_1$                | 1,4 mΩ                                      |
| Resistencia de contacto $R_2$                | 1,5 mΩ                                      |
| Ciclos de enchufe                            | 25                                          |

### Ensayo climático

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo  | DIN EN ISO 6988:1997-03                                                   |
| Fatiga por corrosión       | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> en 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 ciclo |
| Esfuerzo térmico           | 100 °C/168 h                                                              |
| Tensión alterna soportable | 1,39 kV                                                                   |

### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -40 °C ... 70 °C                                    |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                       |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 100 °C                                    |

## Información sobre el embalaje

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Tipo de embalaje       | Correa de 56 mm de ancho                                                             |
| Ancho de cinta [W]     | 56 mm                                                                                |

# MCV 1,5/ 9-G-3,81 P26 THRR56 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1713567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1713567>


|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Medidas exteriores de la bobina [W2] | ≤ 62,4 mm                                |
| Diámetro de la bobina [A]            | ≤ 330 mm                                 |
| Tipo del embalaje exterior           | Bolsa transparente                       |
| Nivel ESD                            | (D) conductivo electrostáticamente       |
| Especificación del ensayo            | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |

# MCV 1,5/ 9-G-3,81 P26 THRR56 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1713567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1713567>

## Dibujos




# MCV 1,5/ 9-G-3,81 P26 THRR56 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1713567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1713567>


Esquema de dimensiones



# MCV 1,5/ 9-G-3,81 P26 THRR56 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1713567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1713567>




# MCV 1,5/ 9-G-3,81 P26 THRR56 - Carcasa de base para placa de circuito impreso




1713567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1713567>



Tipo: FMC 1,5/...-ST-3,81 con MCV 1,5/...-G-3,81 P.. THR




Tipo: MC 1,5/...-ST-3,81 con MCV 1,5/...-G-3,81 P26 THR

# MCV 1,5/ 9-G-3,81 P26 THRR56 - Carcasa de base para placa de circuito impreso


1713567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1713567>



Tipo: FRONT-MC 1,5/...-ST-3,81 con MCV 1,5/...-G-3,81 P...THR

Esquema de taladros/geometría pads soldadura



# MCV 1,5/ 9-G-3,81 P26 THRR56 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1713567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1713567>

## Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1713567>

|                                                                                                                                                  |                       |                         |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------|
|  <b>cULus Recognized</b><br>ID de homologación: E60425-20110128 |                       |                         |             |                |
|                                                                                                                                                  | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $mm^2$ |
| Usegroup B                                                                                                                                       |                       |                         |             |                |
|                                                                                                                                                  | 300 V                 | 8 A                     | -           | -              |
| Usegroup D                                                                                                                                       |                       |                         |             |                |
|                                                                                                                                                  | 300 V                 | 8 A                     | -           | -              |

|                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>ID de homologación: 40011723 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>ID de homologación: 40011723 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# MCV 1,5/ 9-G-3,81 P26 THRR56 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1713567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1713567>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002637 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# MCV 1,5/ 9-G-3,81 P26 THRR56 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1713567

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1713567>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)