


FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1754571

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1754571>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: FKCN 2,5/..-ST, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Sus ventajas

- Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
- Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
- La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
- La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
- Combinable con la familia MSTB 2,5

Datos comerciales

Código de artículo	1754571
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	AACFFA
Clave de producto	AACFFA
GTIN	4046356329538
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3,75 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,806 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	BG

FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1754571

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1754571>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector de placa de circuito impreso
Familia de productos	FKCN 2,5/..-ST
Línea de productos	COMBICON Connectors M
Construcción	Estándar
Número de polos	3
Paso	5,08 mm
Número de conexiones	3
Número de filas	1
Número de potenciales	3
Tipo de montaje	sin

Propiedades eléctricas

Propiedades

Corriente nominal I_N	12 A
Tensión nominal U_N	320 V
Resistencia de contacto	1,2 mΩ
Tensión de dimensionamiento (III/3)	320 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	4 kV
Tensión de dimensionamiento (III/2)	320 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	4 kV
Tensión nominal (II/2)	630 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	4 kV

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Sistema de conectores	COMBICON MSTB 2,5
Sección nominal	2,5 mm ²
Tipo de conexión del contacto	Hembra

Bloqueo

Sistema de bloqueo	sin
Tipo de montaje	sin

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión por resorte push-in
Dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso	0 °
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 16

FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1754571

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1754571>

Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Calibre macho a x b / Diámetro	2,8 mm x 2,0 mm / 2,0 mm
Longitud de pelado	10 mm

Datos sobre punteras sin collar aislante

tenaza de crimpado recomendada	1212034 CRIMPFOX 6
--------------------------------	--------------------

Datos sobre punteras con collar aislante

tenaza de crimpado recomendada	1212034 CRIMPFOX 6
--------------------------------	--------------------

Datos del material

Datos del material - contacto

Observación	Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto	Aleación de Cu
Características de la superficie	estañado de fundición maleable
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior)	Estaño (4 - 8 µm Sn)
Superficie de metal área de contacto (capa superior)	Estaño (4 - 8 µm Sn)

Datos del material - carcasa

Color (Carcasa)	verde (6021)
Material aislante	PA
Grupo material aislante	I
CTI según IEC 60112	600
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12	850
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13	775
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2	125 °C

Datos del material: elemento de accionamiento

Color (Elemento de accionamiento)	naranja (2003)
Material aislante	PA
Grupo material aislante	I
CTI según IEC 60112	600
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Dimensiones


FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1754571

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1754571>

Esquema de dimensiones



Paso	5,08 mm
Anchura [w]	15,24 mm
Altura [h]	10,9 mm
Longitud [l]	27,1 mm

Notas

Observación referente al funcionamiento

Según la norma DIN EN 61984, los conectores COMBICON son conectores sin potencia de conmutación (COC). En caso de un uso conforme a lo prescrito, estos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo tensión ni bajo carga.

Ensayos mecánicos

Conexión de conductores

Especificación del ensayo	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultado	Prueba aprobada

Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento

Especificación del ensayo	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultado	Prueba aprobada

Conexión y desconexión repetidas

Especificación del ensayo	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultado	Prueba aprobada

Prueba de tracción

Especificación del ensayo	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real	0,2 mm ² / rígido / > 10 N
	0,2 mm ² / flexible / > 10 N
	1,5 mm ² / rígido / > 40 N
	2,5 mm ² / flexible / > 50 N

Fuerzas al enchufar y desenchufar

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-13-2:2006-11
Resultado	Prueba aprobada
Número de ciclos	25
Fuerza al enchufar por polo aprox.	10 N
Fuerza al desenchufar por polo aprox.	9 N

Resistencia de las rotulaciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-70:1996-07
---------------------------	---------------------------

FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1754571

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1754571>

Resultado	Prueba aprobada
Polarización y codificación	
Especificación del ensayo	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultado	Prueba aprobada
Examen visual	
Especificación del ensayo	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultado	Prueba aprobada
Examen dimensional	
Especificación del ensayo	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultado	Prueba aprobada

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleración	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Prueba de durabilidad

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tensión de choque soportable a nivel del mar	4,8 kV
Resistencia de contacto R ₁	1,2 mΩ
Resistencia de contacto R ₂	1,3 mΩ
Ciclos de enchufe	25
Resistencia de aislamiento Polos contiguos	> 5 MΩ

Ensayo climático

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 6988:1997-03
Fatiga por corrosión	0,2 dm ³ SO ₂ en 300 dm ³ /40 °C/1 ciclo
Esfuerzo térmico	100 °C/168 h
Tensión alterna soportable	2,21 kV

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C

Ensayos eléctricos

FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1754571

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1754571>

Prueba térmica | Grupo de prueba C

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Número de polos probado	12

Resistencia de aislamiento

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistencia de aislamiento Polos contiguos	> 5 MΩ

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

Especificación del ensayo	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo material aislante	I
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)	320 V
Tensión transitoria nominal (III/3)	4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3)	3 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3)	4 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)	320 V
Tensión transitoria nominal (III/2)	4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2)	3 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2)	3 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)	630 V
Tensión transitoria nominal (II/2)	4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)	3 mm
valor mínimo de línea de fuga (II/2)	3,2 mm

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
------------------	---------------------


FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso




1754571

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1754571>

Dibujos



Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con CCA 2,5/...-G-5,08 P26THR




Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR

FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso




1754571

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1754571>



Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con MDSTB 2,5/...-G1-5,08




Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBV 2,5/...-G1-5,08

FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso




1754571

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1754571>



Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con MSTBA 2,5/...-G-5,08




Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con MSTBVA 2,5/...-G-5,08

FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso




1754571

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1754571>



Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBA 2,5/...-G-5,08




Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBVA 2,5/...-G-5,08

FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso




1754571

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1754571>



Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con MSTB 2,5/...-G-5,08




Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con CC 2,5/...-G-5,08 P...THR

FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso




1754571

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1754571>



Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con SMSTB 2,5/...-G-5,08




Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con SMSTBA 2,5/...-G-5,08

FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso




1754571

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1754571>



Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBV 2,5/...-G-5,08




Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con MDSTBW 2,5/...-G-5,08

FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso




1754571

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1754571>



Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con CCV 2,5/...-G-5,08 P...THR



Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con CCDN 2,5/...-G1-5,08 P...THR


FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1754571


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1754571>

Diagrama



Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con MSTBV 2,5/...-G-5,08

Diagrama



Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con MSTBW 2,5/...-G-5,08

FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1754571

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1754571>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1754571>

 cULus Recognized ID de homologación: E60425-19931012				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	300 V	10 A	24 - 14	-
D				
	300 V	10 A	24 - 14	-

 Dictamen VDE con control de producción ID de homologación: 40041908				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	400 V	12 A	-	0,2 - 2,5

FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1754571

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1754571>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
ECLASS-15.0	27460202

ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - Conector para placa de circuito impreso



1754571

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1754571>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,096 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es