


# MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1758021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1758021>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm<sup>2</sup>, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: MSTBV 2,5/..-G, paso: 5,08 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,9 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

## Sus ventajas

- Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
- El principio de montaje conocido permite el uso universal
- La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
- Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
- Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables

## Datos comerciales

Código de artículo	1758021
Unidad de embalaje	250 Unidades
Cantidad mínima de pedido	250 Unidades
Clave de venta	AACSMB
Clave de producto	AACSMB
GTIN	4017918030230
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,045 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,924 g
Número de tarifa arancelaria	85366930
País de origen	DE

# MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1758021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1758021>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa base placa de circuito impreso
Familia de productos	MSTBV 2,5/..-G
Línea de productos	COMBICON Connectors M
Construcción	Estándar
Número de polos	3
Paso	5,08 mm
Número de conexiones	3
Número de filas	1
Número de potenciales	3
Tipo de montaje	sin
Diseño del pin	Disposición de pines lineal
Número de pines de soldadura por potencial	1

### Propiedades eléctricas

#### Propiedades

Corriente nominal $I_N$	12 A
Tensión nominal $U_N$	320 V
Resistencia de contacto	2,4 mΩ
Tensión de dimensionamiento (III/3)	320 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	4 kV
Tensión de dimensionamiento (III/2)	320 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	4 kV
Tensión nominal (II/2)	630 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	4 kV

### Montaje

Tipo de montaje	Soldadura por ola
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

### Datos del material

#### Datos del material - contacto

Observación	Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto	Aleación de Cu
Características de la superficie	estañado galvánicamente
Superficie de metal área de contacto (capa superior)	Estaño (3 μm - 5 μm Sn)
Superficie de metal área de contacto (capa intermedia)	Níquel (1,3 μm - 3 μm Ni)
Superficie de metal área de soldadura (capa superior)	Estaño (3 μm - 5 μm Sn)

# MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1758021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1758021>

Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia)	Níquel (1,3 µm - 3 µm Ni)
---	---------------------------


## Datos del material - carcasa

Color (Carcasa)	verde (6021)
Material aislante	PA
Grupo material aislante	I
CTI según IEC 60112	600
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12	850
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13	775
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2	125 °C

## Notas

Observación referente al funcionamiento	Según la norma DIN EN 61984, los conectores COMBICON son conectores sin potencia de conmutación (COC). En caso de un uso conforme a lo prescrito, estos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo tensión ni bajo carga.
---	--

## Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Paso	5,08 mm
Anchura [w]	15,24 mm
Altura [h]	15,9 mm
Longitud [l]	8,57 mm
Altura total	12 mm
Longitud del pasador de soldadura [P]	3,9 mm
Dimensiones de patilla	1 x 1 mm

## Diseño de las placas de circuito impreso

Diámetro orificio	1,4 mm
-------------------	--------

## Ensayos mecánicos

### Examen visual

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultado	Prueba aprobada

### Examen dimensional

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-1-2:2003-01
---------------------------	--------------------------

# MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1758021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1758021>

Resultado	Prueba aprobada
Resistencia de las rotulaciones	
Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultado	Prueba aprobada
Polarización y codificación	
Especificación del ensayo	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultado	Prueba aprobada
Portacontactos usado	
Especificación del ensayo	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Portacontactos utilizado Exigencia >20 N	Prueba aprobada
Fuerzas al enchufar y desenchufar	
Especificación del ensayo	DIN EN 60512-13-2:2006-11
Resultado	Prueba aprobada
Número de ciclos	25
Fuerza al enchufar por polo aprox.	8 N
Fuerza al desenchufar por polo aprox.	6 N

## Ensayos eléctricos

### Prueba térmica | Grupo de prueba C

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Número de polos probado	24

### Resistencia de aislamiento

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistencia de aislamiento Polos contiguos	> 5 MΩ

### Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

Especificación del ensayo	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo material aislante	I
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)	320 V
Tensión transitoria nominal (III/3)	4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3)	3 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3)	4 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)	320 V
Tensión transitoria nominal (III/2)	4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2)	3 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2)	3 mm

# MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1758021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1758021>

Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)	630 V
Tensión transitoria nominal (II/2)	4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)	3 mm
valor mínimo de línea de fuga (II/2)	3,2 mm

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Prueba de durabilidad

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tensión de choque soportable a nivel del mar	4,8 kV
Resistencia de contacto R <sub>1</sub>	2,4 mΩ
Resistencia de contacto R <sub>2</sub>	2,5 mΩ
Ciclos de enchufe	25
Resistencia de aislamiento Polos contiguos	> 5 MΩ

### Ensayo climático

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 6988:1997-03
Fatiga por corrosión	0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> en 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 ciclo
Esfuerzo térmico	100 °C/168 h
Tensión alterna soportable	2,21 kV

### Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleración	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating)

## Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
------------------	---------------------

# MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso




1758021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1758021>


## Dibujos

Diagrama



Tipo: MSTBP 2,5/...-ST-5,08 con MSTBV 2,5/...-G-5,08

Diagrama




Tipo: MSTB 2,5/...-ST-5,08 con MSTBV 2,5/...-G-5,08


# MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1758021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1758021>



Tipo: MSTBT 2,5/...-ST-5,08 con MSTBV 2,5/...-G-5,08-5,08



Tipo: FKCVR 2,5/...-ST-5,08 con MSTBV 2,5/...-G-5,08


# MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1758021


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1758021>

Diagrama



Tipo: FKCVW 2,5/...-ST-5,08 con MSTBV 2,5/...-G-5,08

Diagrama



Tipo: FKCT 2,5/...-ST-5,08 con MSTBV 2,5/...-G-5,08


# MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1758021


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1758021>

Diagrama



Tipo: FKCS 2,5/...-ST-5,08 con MSTBV 2,5/...-G-5,08

Diagrama



Tipo: IC 2,5/...-G-5,08 con MSTBV 2,5/...-G-5,08


# MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1758021


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1758021>

Diagrama



Tipo: ICV 2,5/...-G-5,08 con MSTBV 2,5/...-G-5,08

Diagrama




Tipo: MVSTBR 2,5/...-ST-5,08 con MSTBV 2,5/...-G-5,08

# MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso




1758021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1758021>



Tipo: MVSTBW 2,5/...-ST-5,08 con MSTBV 2,5/...-G-5,08




Tipo: TFKC 2,5/...-ST-5,08 con MSTBV 2,5/...-G-5,08

# MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1758021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1758021>

Diagrama



Tipo: FKCN 2,5/...-ST-5,08 con MSTBV 2,5/...-G-5,08

# MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso





1758021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1758021>

## Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1758021>

 <b>CSA</b> ID de homologación: 13631-2585951				
	Tensión nominal $U_N$	Corriente nominal $I_N$	Sección AWG	Sección $\text{mm}^2$
B	300 V	12 A	-	-
D	300 V	10 A	-	-

 <b>cULus Recognized</b> ID de homologación: E60425-19931011				
	Tensión nominal $U_N$	Corriente nominal $I_N$	Sección AWG	Sección $\text{mm}^2$
B	300 V	12 A	-	-
D	300 V	10 A	-	-

 <b>VDE Zeichengenehmigung</b> ID de homologación: 40050648				
	Tensión nominal $U_N$	Corriente nominal $I_N$	Sección AWG	Sección $\text{mm}^2$
keine	250 V	12 A	-	-

# MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1758021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1758021>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

### ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1758021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1758021>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)