

HC-D 15-SML/2PG16 - Carcasa

1772395

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1772395>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Carcasa zócalo, con brida longitudinal, altura 52 mm, con prensaestopas, 2x Pg16



Datos comerciales

Código de artículo	1772395
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AAE
Clave de producto	AF7AAE
GTIN	4017918037062
Peso por unidad (incluido el embalaje)	236,47 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	236,47 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

HC-D 15-SML/2PG16 - Carcasa

1772395

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1772395>



Datos técnicos


Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-D15, A10
---------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa de superficie
Aplicación	Estándar
Construcción	D15
Número de salidas de cable	2
Tipo de atornillado	2x Pg16
Apantallado	no
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	con

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	50 mm
Altura	52 mm
Longitud	93 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	22 mm

Datos del material

Material Conexión por tornillo	Latón, niquelado
Material junta Junta del cable	NBR
Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris
Material brida de bloqueo	Acero, galvanizado

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	2x Pg16
Tipo de bloqueo	Brida

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	7,5 mm ... 15 mm (Cable 1)
Diámetro exterior del cable Cable 2	7,5 mm ... 15 mm (Cable 2)

HC-D 15-SML/2PG16 - Carcasa

1772395

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1772395>



Datos de conexión

Diámetro exterior del cable	7,5 mm ... 15 mm (Cable 1)
-----------------------------	----------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C


HC-D 15-SML/2PG16 - Carcasa

1772395

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1772395>



Dibujos



Esquema de dimensiones

HC-D 15-SML/2PG16 - Carcasa

1772395

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1772395>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

HC-D 15-SML/2PG16 - Carcasa

1772395

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1772395>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es