

HC-HV 10/16-AFQD - Carcasa



1774050

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1774050>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Carcasa empotrada HEAVYCON HV10/16, con brida transversal, altura 27 mm, con tapa



Datos comerciales

Código de artículo	1774050
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7AAB
Clave de producto	AF7AAB
GTIN	4017918115371
Peso por unidad (incluido el embalaje)	151,52 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	151,52 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-HV10/16
---------------	---------------------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa empotrada
Aplicación	Estándar
Construcción	HV10/16
Tapa de protección	sí

Dimensiones

Anchura	43 mm
Altura	27 mm
Longitud	140 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	35 mm
Longitud del corte de montaje	113 mm

Datos del material

Material junta	NBR
	CR
Material carcasa	Fundición de aluminio a presión
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris
Material tapa protectora	PA

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

HC-HV 10/16-AFQD - Carcasa

1774050

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1774050>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---