


PC 4/11-G-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1804881

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1804881>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 4 mm², color: verde, corriente nominal: 20 A, tensión nominal (III/2): 630 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 11, número de filas: 1, número de polos: 11, número de conexiones: 11, familia de artículos: PC 4/..-G, paso: 7,62 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, sistema enchufable: COMBICON PC 4, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Brida de sujeción: Accesorio, código 1827570

Sus ventajas

- El principio de montaje conocido permite el uso universal
- Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
- Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
- Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso

Datos comerciales

Código de artículo	1804881
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	AADSAA
Clave de producto	AADSAA
GTIN	4017918046323
Peso por unidad (incluido el embalaje)	23,47 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	19,611 g
Número de tarifa arancelaria	85366930
País de origen	DE

PC 4/11-G-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1804881

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1804881>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa base placa de circuito impreso
Familia de productos	PC 4/..-G
Línea de productos	COMBICON Connectors L
Construcción	Estándar
Número de polos	11
Paso	7,62 mm
Número de conexiones	11
Número de filas	1
Número de potenciales	11
Tipo de montaje	sin
Diseño del pin	Disposición de pines lineal
Número de pines de soldadura por potencial	2

Propiedades eléctricas

Propiedades

Corriente nominal I_N	20 A
Tensión nominal U_N	630 V
Resistencia de contacto	0,5 mΩ
Tensión de dimensionamiento (III/3)	400 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	6 kV
Tensión de dimensionamiento (III/2)	630 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	6 kV
Tensión nominal (II/2)	630 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	6 kV

Montaje

Tipo de montaje	Soldadura por ola
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

Datos del material

Datos del material - contacto

Observación	Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto	Aleación de Cu
Características de la superficie	estañado galvánicamente
Superficie de metal área de contacto (capa superior)	Estaño (5 - 7 μm Sn)
Superficie de metal área de contacto (capa intermedia)	Níquel (2 - 5 μm Ni)
Superficie de metal área de soldadura (capa superior)	Estaño (5 - 7 μm Sn)

PC 4/11-G-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1804881

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1804881>

Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia)	Níquel (2 - 5 µm Ni)
Datos del material - carcasa	
Color (Carcasa)	verde (6021)
Material aislante	PBT
Grupo material aislante	IIIa
CTI según IEC 60112	225
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Notas

Observación referente al funcionamiento	Según la norma DIN EN 61984, los conectores COMBICON son conectores sin potencia de conmutación (COC). En caso de un uso conforme a lo prescrito, estos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo tensión ni bajo carga.
---	--

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Paso	7,62 mm
Anchura [w]	83,8 mm
Altura [h]	19,25 mm
Longitud [l]	29 mm
Altura total	14,25 mm
Longitud del pasador de soldadura [P]	5 mm
Dimensiones de patilla	1 x 0,8 mm

Diseño de las placas de circuito impreso	
Separación entre vástagos	7,62 mm
Diámetro orificio	1,3 mm

Ensayos mecánicos

Examen visual	
Especificación del ensayo	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultado	Prueba aprobada

Examen dimensional	
Especificación del ensayo	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultado	Prueba aprobada

Resistencia de las rotulaciones	
Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-70:1996-07

PC 4/11-G-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1804881

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1804881>

Resultado	Prueba aprobada
Polarización y codificación	
Especificación del ensayo	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultado	Prueba aprobada
Portacontactos usado	
Especificación del ensayo	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Portacontactos utilizado Exigencia >20 N	Prueba aprobada
Fuerzas al enchufar y desenchufar	
Resultado	Prueba aprobada
Número de ciclos	50
Fuerza al enchufar por polo aprox.	8 N
Fuerza al desenchufar por polo aprox.	5 N

Ensayos eléctricos

Prueba térmica | Grupo de prueba C

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Número de polos probado	12

Resistencia de aislamiento

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistencia de aislamiento Polos contiguos	> 5 MΩ

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

Especificación del ensayo	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo material aislante	IIIa
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 225
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)	400 V
Tensión transitoria nominal (III/3)	6 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3)	5,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3)	6,3 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)	630 V
Tensión transitoria nominal (III/2)	6 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2)	5,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2)	6,3 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)	630 V
Tensión transitoria nominal (II/2)	6 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)	5,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (II/2)	6,3 mm

PC 4/11-G-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1804881

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1804881>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleración	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Prueba de durabilidad

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tensión de choque soportable a nivel del mar	7,3 kV
Resistencia de contacto R ₁	0,5 mΩ
Resistencia de contacto R ₂	0,6 mΩ
Ciclos de enchufe	50

Ensayo climático

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 6988:1997-03
Fatiga por corrosión	0,2 dm ³ SO ₂ en 300 dm ³ /40 °C/1 ciclo
Esfuerzo térmico	100 °C/168 h
Tensión alterna soportable	3,31 kV

Choque

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque	Semisinusoide
Aceleración	30g
Duración del choque	18 ms
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C

Información sobre el embalaje


Tipo de embalaje	empaquetado en caja
------------------	---------------------

PC 4/11-G-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso


1804881

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1804881>

Dibujos



Tipo: PC 4/...-STF-7,62 con PC 4/...-G-7,62 y BF-PC 4




Tipo: PC 4/...-ST-7,62 con PC 4/...-G-7,62


PC 4/11-G-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1804881

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1804881>



Tipo: PC 5/...-ST1-7,62 con PC 4/...-G-7,62
Sección de conductor: 4 mm²




Tipo: PC 5/...-ST1-7,62 con PC 4/...-G-7,62
Sección del conductor: 6 mm²


PC 4/11-G-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1804881

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1804881>



Tipo: PC 5/...-STF1-7,62 con PC 4/...-G-7,62 y BF-PC 4
Sección de cable: 4 mm²




Tipo: PC 5/...-STF1-7,62 con PC 4/...-G-7,62 y BF-PC 4
Sección de cable: 6 mm²

PC 4/11-G-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

1804881

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1804881>

Esquema de taladros/geometría pads soldadura



PC 4/11-G-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1804881

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1804881>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1804881>

 CSA ID de homologación: 13631				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	300 V	20 A	-	-
C				
	300 V	20 A	-	-

 cULus Recognized ID de homologación: E60425-19920722				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	300 V	30 A	-	-
C				
	300 V	30 A	-	-

 DNV GL ID de homologación: TAE00001EZ				
---	--	--	--	--

 LR ID de homologación: LR21308805TA				
---	--	--	--	--

 BV ID de homologación: 35433/C0 BV				
--	--	--	--	--

PC 4/11-G-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1804881

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1804881>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PC 4/11-G-7,62 - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1804881

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1804881>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es