

MSTBO 2,5/ 4-G1R - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1861073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861073>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: MSTBO 2,5/..-G1R, paso: 5 mm, tipo de conexión: enchufable, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Ortogonal, bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículo con salida de pin lateral a la derecha

Sus ventajas

- Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso

Datos comerciales

Código de artículo	1861073
Unidad de embalaje	200 Unidades
Cantidad mínima de pedido	200 Unidades
Clave de venta	ACHADB
Clave de producto	ACHADB
GTIN	4017918155650
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,658 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,658 g
Número de tarifa arancelaria	85366930
País de origen	DE

MSTBO 2,5/ 4-G1R - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1861073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861073>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa base placa de circuito impreso
Familia de productos	MSTBO 2,5/...-G1R
Línea de productos	COMBICON Connectors M
Construcción	Carcasa de base vertical a la placa de circuito impreso
Número de polos	4
Paso	5 mm
Contenido en el kit	2909905 ME 45 OT-MSTBO SET 2907444 ME 22,5 OT-MSTBO SET
Número de conexiones	4
Número de filas	1
Número de potenciales	4
Tipo de montaje	sin
Diseño del pin	Disposición de pines lineal
Número de pines de soldadura por potencial	1

Propiedades eléctricas

Propiedades

Corriente nominal I_N	12 A
Tensión nominal U_N	250 V
Resistencia de contacto	1,6 mΩ
Tensión de dimensionamiento (III/3)	250 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	4 kV
Tensión de dimensionamiento (III/2)	320 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	4 kV
Tensión nominal (II/2)	630 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	4 kV

Montaje

Tipo de montaje	Soldadura por ola
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

Datos del material

Datos del material - contacto

Observación	Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto	Aleación de Cu
Características de la superficie	estañado
Superficie de metal área de contacto (capa superior)	Estaño (Sn)

MSTBO 2,5/ 4-G1R - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1861073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861073>

Datos del material - carcasa

Color (Carcasa)	verde (6021)
Material aislante	PA
Grupo material aislante	I
CTI según IEC 60112	600
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12	850
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13	775
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2	125 °C

Dimensiones

Paso	5 mm
Anchura [w]	19,95 mm
Altura [h]	16,5 mm
Longitud [l]	14,65 mm
Longitud del pasador de soldadura [P]	3,5 mm
Dimensiones de patilla	1 x 1 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Diámetro orificio	1,4 mm
-------------------	--------

Ensayos mecánicos

Examen visual

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultado	Prueba aprobada

Examen dimensional

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultado	Prueba aprobada

Resistencia de las rotulaciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Resultado	Prueba aprobada

Polarización y codificación

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultado	Prueba aprobada

Portacontactos usado

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Portacontactos utilizado Exigencia >20 N	Prueba aprobada

MSTBO 2,5/ 4-G1R - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1861073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861073>

Fuerzas al enchufar y desenchufar

Resultado	Prueba aprobada
Número de ciclos	25
Fuerza al enchufar por polo aprox.	8 N
Fuerza al desenchufar por polo aprox.	6 N

Ensayos eléctricos

Prueba térmica | Grupo de prueba C

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Número de polos probado	4

Resistencia de aislamiento

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistencia de aislamiento Polos contiguos	> 5 MΩ

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

Especificación del ensayo	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo material aislante	I
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)	250 V
Tensión transitoria nominal (III/3)	4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3)	3 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3)	3,2 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)	320 V
Tensión transitoria nominal (III/2)	4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2)	3 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2)	1,6 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)	630 V
Tensión transitoria nominal (II/2)	4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)	3 mm
valor mínimo de línea de fuga (II/2)	3,2 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleración	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)

MSTBO 2,5/ 4-G1R - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1861073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861073>

Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Prueba de durabilidad

Especificación del ensayo	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Tensión de choque soportable a nivel del mar	4,8 kV
Resistencia de contacto R_1	1,6 mΩ
Resistencia de contacto R_2	1,6 mΩ
Ciclos de enchufe	25
Resistencia de aislamiento Polos contiguos	> 5 MΩ

Ensayo climático

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 6988:1997-03
Fatiga por corrosión	0,2 dm ³ SO ₂ en 300 dm ³ /40 °C/1 ciclo
Esfuerzo térmico	100 °C/168 h
Tensión alterna soportable	2,21 kV

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (en función de la curva derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón


MSTBO 2,5/ 4-G1R - Carcasa de base para placa de circuito impreso




1861073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861073>

Dibujos



Tipo: MSTB 2,5/...-ST con MSTBO 2,5/...-G1R




Tipo: MSTBP 2,5/...-ST con MSTBO 2,5/...-G1R

MSTBO 2,5/ 4-G1R - Carcasa de base para placa de circuito impreso




1861073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861073>



Tipo: MSTBT 2,5/...-ST con MSTBO 2,5/...-G1R




Tipo: SMSTB 2,5/...-ST con MSTBO 2,5/...-G1R

MSTBO 2,5/ 4-G1R - Carcasa de base para placa de circuito impreso




1861073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861073>



Tipo: MVSTB(R/W) 2,5/...-ST con MSTBO 2,5/...-G1R




Tipo: FRONT-MSTB 2,5/...-ST con MSTBO 2,5/...-G1R

MSTBO 2,5/ 4-G1R - Carcasa de base para placa de circuito impreso




1861073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861073>



Tipo: MSTBTP 2,5/...-ST con MSTBO 2,5/...-G1R



Tipo: FKCN 2,5/...-ST con MSTBO 2,5/...-G1R


MSTBO 2,5/ 4-G1R - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1861073


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861073>

Diagrama



Tipo: FKCT 2,5/...-ST con MSTBO 2,5/...-G1R

Diagrama




Tipo: FKCVR 2,5/...-ST con MSTBO 2,5/...-G1R

MSTBO 2,5/ 4-G1R - Carcasa de base para placa de
circuito impreso



1861073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861073>



Tipo: FKCS 2,5/...-ST con MSTBO 2,5/...-G1R

MSTBO 2,5/ 4-G1R - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1861073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861073>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861073>

 CSA ID de homologación: 13631				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	300 V	10 A	-	-
D				
	300 V	10 A	-	-

 cULus Recognized ID de homologación: E60425-20050718				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B				
	300 V	16 A	-	-
D				
	300 V	10 A	-	-

 VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 40050648				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	250 V	8 A	-	-

MSTBO 2,5/ 4-G1R - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1861073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861073>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTBO 2,5/ 4-G1R - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1861073

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1861073>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es