

# MCV 1,5/ 3-G-3,5 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1882722

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1882722>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm<sup>2</sup>, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: MCV 1,5/-G, paso: 3,5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,4 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

## Sus ventajas

- Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
- El principio de montaje conocido permite el uso universal
- La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
- Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1882722       |
| Unidad de embalaje                        | 250 Unidades  |
| Cantidad mínima de pedido                 | 250 Unidades  |
| Clave de venta                            | AABSAE        |
| Clave de producto                         | AABSAE        |
| GTIN                                      | 4017918347703 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 0,964 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,77 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366930      |
| País de origen                            | DE            |

# MCV 1,5/ 3-G-3,5 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1882722

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1882722>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo de producto                           | Carcasa base placa de circuito impreso |
| Familia de productos                       | MCV 1,5/..-G                           |
| Línea de productos                         | COMBICON Connectors S                  |
| Número de polos                            | 3                                      |
| Paso                                       | 3,5 mm                                 |
| Número de conexiones                       | 3                                      |
| Número de filas                            | 1                                      |
| Número de potenciales                      | 3                                      |
| Brida de sujeción                          | sin                                    |
| Diseño del pin                             | Disposición de pines lineal            |
| Número de pines de soldadura por potencial | 1                                      |

### Propiedades eléctricas

#### Propiedades

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Corriente nominal $I_N$                         | 8 A    |
| Tensión nominal $U_N$                           | 160 V  |
| Resistencia de contacto                         | 1,5 mΩ |
| Tensión de dimensionamiento (III/3)             | 160 V  |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 2,5 kV |
| Tensión de dimensionamiento (III/2)             | 160 V  |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 2,5 kV |
| Tensión nominal (II/2)                          | 250 V  |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)  | 2,5 kV |

### Montaje

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo de montaje | Soldadura por ola           |
| Diseño del pin  | Disposición de pines lineal |

### Datos del material

#### Datos del material - contacto

|                                                         |                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Observación                                             | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto                                       | Aleación de Cu                                                           |
| Características de la superficie                        | parcialmente dorados                                                     |
| Superficie de metal área de contacto (capa superior)    | Oro (0,8 - 1,4 μm Au)                                                    |
| Superficie de metal área de contacto (capa intermedia)  | Níquel (2 - 4 μm Ni)                                                     |
| Superficie de metal área de soldadura (capa superior)   | Estaño (3 - 5 μm Sn)                                                     |
| Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia) | Níquel (2 - 4 μm Ni)                                                     |

# MCV 1,5/ 3-G-3,5 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso


1882722

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1882722>

## Datos del material - carcasa

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Color (Carcasa)                     | verde (6021) |
| Material aislante                   | PBT          |
| Grupo material aislante             | IIIa         |
| CTI según IEC 60112                 | 225          |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0           |

## Dimensiones

|                                       |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                |  |
| Paso                                  | 3,5 mm                                                                             |
| Anchura [w]                           | 11,9 mm                                                                            |
| Altura [h]                            | 12,6 mm                                                                            |
| Longitud [l]                          | 7,25 mm                                                                            |
| Altura total                          | 9,2 mm                                                                             |
| Longitud del pasador de soldadura [P] | 3,4 mm                                                                             |
| Dimensiones de patilla                | 0,8 x 0,8 mm                                                                       |

## Diseño de las placas de circuito impreso

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Diámetro orificio | 1,2 mm |
|-------------------|--------|

## Ensayos mecánicos

### Examen visual

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultado                 | Prueba aprobada          |

### Examen dimensional

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultado                 | Prueba aprobada          |

### Resistencia de las rotulaciones

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultado                 | Prueba aprobada           |

### Polarización y codificación

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultado                 | Prueba aprobada           |

### Portacontactos usado

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
|---------------------------|---------------------------|

# MCV 1,5/ 3-G-3,5 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1882722

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1882722>

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Portacontactos utilizado<br>Exigencia >20 N | Prueba aprobada |
| Fuerzas al enchufar y desenchufar           |                 |
| Resultado                                   | Prueba aprobada |
| Número de ciclos                            | 100             |
| Fuerza al enchufar por polo aprox.          | 3 N             |
| Fuerza al desenchufar por polo aprox.       | 2 N             |

## Ensayos eléctricos

### Prueba térmica | Grupo de prueba C

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Número de polos probado   | 16                       |

### Resistencia de aislamiento

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo                  | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ                   |

### Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

|                                                                                  |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo                                                        | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupo material aislante                                                          | IIIa                                |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))                | CTI 225                             |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)                               | 160 V                               |
| Tensión transitoria nominal (III/3)                                              | 2,5 kV                              |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 1,5 mm                              |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3)                                            | 2,5 mm                              |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)                               | 160 V                               |
| Tensión transitoria nominal (III/2)                                              | 2,5 kV                              |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 1,5 mm                              |
| valor mínimo de línea de fuga (III/2)                                            | 1,6 mm                              |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)                                | 250 V                               |
| Tensión transitoria nominal (II/2)                                               | 2,5 kV                              |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)  | 1,5 mm                              |
| valor mínimo de línea de fuga (II/2)                                             | 2,5 mm                              |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Ensayo de vibraciones

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia                | 10 - 500 - 10 Hz                        |
| Velocidad de barrido      | 1 octava/min                            |
| Amplitud                  | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |

# MCV 1,5/ 3-G-3,5 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1882722

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1882722>

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Aceleración                | 5g (60,1 Hz ... 500 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2 h                     |
| Direcciones de ensayo      | Ejes X, Y y Z           |

## Prueba de durabilidad

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Especificación del ensayo                    | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensión de choque soportable a nivel del mar | 2,95 kV                                     |
| Resistencia de contacto R <sub>1</sub>       | 1,5 mΩ                                      |
| Resistencia de contacto R <sub>2</sub>       | 1,6 mΩ                                      |
| Ciclos de enchufe                            | 100                                         |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos   | > 5 MΩ                                      |

## Ensayo climático

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo  | DIN EN ISO 6988:1997-03                                                    |
| Fatiga por corrosión       | 1,0 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> en 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/3 ciclos |
| Esfuerzo térmico           | 100 °C/168 h                                                               |
| Tensión alterna soportable | 1,39 kV                                                                    |

## Condiciones ambientales

|                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -40 °C ... 70 °C                                    |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                       |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 100 °C                                    |

## Información sobre el embalaje

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
|------------------|---------------------|


# MCV 1,5/ 3-G-3,5 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso




1882722

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1882722>

## Dibujos



Tipo: MC 1,5/...-ST-3,5 con MCV 1,5/...-G-3,5




Tipo: MCVR 1,5/...-ST-3,5 AU con MCV 1,5/...-G-3,5 AU

# MCV 1,5/ 3-G-3,5 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso




1882722

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1882722>



Tipo: MCVW 1,5/...-ST-3,5 AU con MCV 1,5/...-G-3,5 AU



Tipo: FMC 1,5/...-ST-3,5 AU con MCV 1,5/...-G-3,5 AU

# MCV 1,5/ 3-G-3,5 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1882722

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1882722>

## Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1882722>

|  <b>CSA</b><br>ID de homologación: 13631 |                       |                         |             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                           | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                                |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                           | 300 V                 | 8 A                     | -           | -                     |
| Usegroup D                                                                                                                |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                           | 300 V                 | 8 A                     | -           | -                     |

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID de homologación: E60425-20110128 |                       |                         |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                  | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                                                       |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                  | 300 V                 | 8 A                     | -           | -                     |
| Usegroup D                                                                                                                                       |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                  | 300 V                 | 8 A                     | -           | -                     |

|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>ID de homologación: 40011723 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>ID de homologación: 40011723 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# MCV 1,5/ 3-G-3,5 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1882722  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1882722>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002637 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# MCV 1,5/ 3-G-3,5 AU - Carcasa de base para placa de circuito impreso



1882722

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1882722>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)