


# MKDSP 25/ 3-15,00 - Borna para placa de circuito impreso



1932591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932591>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 125 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 35 mm<sup>2</sup>, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos por fila: 3, familia de artículos: MKDSP 25, paso: 15 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: Z2L Pozidriv con ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 4,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 4, tipo de embalaje: empaquetado en caja. Deben evitarse las cargas mecánicas permanentes del borne

## Sus ventajas

- El principio de conexión conocido permite el uso universal
- Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
- Permite la conexión de dos cables
- Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
- La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1932591       |
| Unidad de embalaje                        | 25 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 25 Unidades   |
| Clave de venta                            | AAOIAA        |
| Clave de producto                         | AAOIAA        |
| GTIN                                      | 4017918902094 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 65,37 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 59,144 g      |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369010      |
| País de origen                            | CN            |

# MKDSP 25/ 3-15,00 - Borna para placa de circuito impreso



1932591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932591>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de producto                           | Terminal de tarjetas de circuitos impresos |
| Familia de productos                       | MKDSP 25                                   |
| Línea de productos                         | COMBICON Terminals XL                      |
| Construcción                               | Estándar                                   |
| Número de polos                            | 3                                          |
| Paso                                       | 15 mm                                      |
| Número de conexiones                       | 3                                          |
| Número de filas                            | 1                                          |
| Número de potenciales                      | 3                                          |
| Diseño del pin                             | Disposición de pines lineal                |
| Número de pines de soldadura por potencial | 4                                          |

### Propiedades eléctricas

#### Propiedades

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Corriente nominal $I_N$                         | 125 A  |
| Tensión nominal $U_N$                           | 1000 V |
| Tensión de dimensionamiento (III/3)             | 1000 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 8 kV   |
| Tensión de dimensionamiento (III/2)             | 1000 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 8 kV   |
| Tensión nominal (II/2)                          | 1000 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)  | 8 kV   |

### Datos de conexión

#### Tecnología de conexión

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Construcción    | Estándar           |
| Sección nominal | 35 mm <sup>2</sup> |

#### Conexión de conductores

|                                                                                 |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de conexión                                                                | Conexión por tornillo con cápsula de tracción |
| Sección de conductor rígido                                                     | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>    |
| Sección de conductor flexible                                                   | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>    |
| Sección de conductor AWG                                                        | 20 ... 2                                      |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico             | 1 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>      |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico             | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>    |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos                                     | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>     |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles                                   | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>     |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>     |

# MKDSP 25/ 3-15,00 - Borna para placa de circuito impreso



1932591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932591>

|                                                                                         |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 16 mm²                                       |
| Longitud de pelado                                                                      | 18 mm                                                    |
| Forma del accionamiento cabeza de tornillo                                              | Pozidriv con ranura longitudinal (Z2L)                   |
| Par de apriete                                                                          | 2,5 Nm ... 4,5 Nm (< 25 mm² = 2,5 Nm, ≥ 25 mm² = 4,5 Nm) |

## Indicaciones sobre conductores de aluminio

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sección/Par de giro/Forma del cable                  | Sección de línea:35 mm²; Par de giro:4,5 Nm; Forma del cable:redondo, unifilar, clase 1(re)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Especificación del ensayo                            | DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603):2010-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indicación para la preparación previa de conductores | Para un contacto duradero y seguro del conductor de aluminio se requieren las siguientes medidas: se deberá eliminar la capa de óxido del extremo pelado del conductor de aluminio con una cuchilla u sumergir inmediatamente en vaselina libre de ácidos y álcalis, es decir, neutra. Con cada nueva conexión de conductores, deberá repetirse la preparación previa de los mismos. |

## Montaje

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo de montaje | Soldadura por ola           |
| Diseño del pin  | Disposición de pines lineal |

## Indicaciones de procesamiento

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Proceso | Soldadura por ola |
|---------|-------------------|

## Datos del material

### Datos del material - contacto

|                                                            |                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Observación                                                | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto                                          | Aleación de Cu                                                           |
| Características de la superficie                           | estañado galvánicamente                                                  |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (5 - 7 µm Sn)                                                     |
| Superficie de metal área de soldadura (capa superior)      | Estaño (5 - 7 µm Sn)                                                     |

### Datos del material - carcasa

|                                                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Color (Carcasa)                                                                  | verde (6021) |
| Material aislante                                                                | PA           |
| Grupo material aislante                                                          | I            |
| CTI según IEC 60112                                                              | 600          |
| Clase de inflamabilidad según UL 94                                              | V0           |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12   | 850          |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775          |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2                | 125 °C       |

## Dimensiones

# MKDSP 25/ 3-15,00 - Borna para placa de circuito impreso



1932591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932591>

|                                       |                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                |  |
| Paso                                  | 15 mm                                                                              |
| Anchura [w]                           | 45 mm                                                                              |
| Altura [h]                            | 43,5 mm                                                                            |
| Longitud [l]                          | 31 mm                                                                              |
| Altura total                          | 39 mm                                                                              |
| Longitud del pasador de soldadura [P] | 4,5 mm                                                                             |
| Dimensiones de patilla                | 1,2 x 1,2 mm                                                                       |

## Diseño de las placas de circuito impreso

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Diámetro orificio | 1,6 mm |
|-------------------|--------|

## Ensayos mecánicos

### Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado                 | Prueba aprobada                     |

### Prueba de tracción

|                                                                                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Especificación del ensayo                                                          | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12       |
| Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,5 mm <sup>2</sup> / rígido / > 20 N     |
|                                                                                    | 0,5 mm <sup>2</sup> / flexible / > 20 N   |
|                                                                                    | 35 mm <sup>2</sup> / multifilar / > 190 N |
|                                                                                    | 35 mm <sup>2</sup> / flexible / > 190 N   |

## Ensayos eléctricos

### Verificación de calentamiento

|                                   |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificación del ensayo         | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08                                                                                                                     |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | La suma de la temperatura ambiente y el calentamiento de la borna de conexión de placa de circuito impreso no puede superar la temperatura límite superior. |

### Corriente admisible de corta duración

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
|---------------------------|-----------------------------------------|

### Resistencia de aislamiento

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Especificación del ensayo                  | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ                   |

### Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupo material aislante   | I                                   |

# MKDSP 25/ 3-15,00 - Borna para placa de circuito impreso



1932591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932591>

|                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))                | CTI 600 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3)                               | 1000 V  |
| Tensión transitoria nominal (III/3)                                              | 8 kV    |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 8 mm    |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3)                                            | 12,5 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2)                               | 1000 V  |
| Tensión transitoria nominal (III/2)                                              | 8 kV    |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 8 mm    |
| valor mínimo de línea de fuga (III/2)                                            | 8 mm    |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2)                                | 1000 V  |
| Tensión transitoria nominal (II/2)                                               | 8 kV    |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2)  | 8 mm    |
| valor mínimo de línea de fuga (II/2)                                             | 8 mm    |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Ensayo de vibraciones

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo  | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia                 | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Velocidad de barrido       | 1 octava/min                            |
| Amplitud                   | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Aceleración                | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h                                   |
| Direcciones de ensayo      | Ejes X, Y y Z                           |

### Ensayo filam. incandescente

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2001-11 |
| Temperatura               | 850 °C                                    |
| Tiempo de actuación       | 5 s                                       |

### Envejecimiento

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
|---------------------------|-----------------------------------------|

### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -40 °C ... 100 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -40 °C ... 70 °C                                                                       |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                                                          |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 100 °C                                                                       |

## Información sobre el embalaje

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
|------------------|---------------------|


# MKDSP 25/ 3-15,00 - Borna para placa de circuito impreso

1932591


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932591>

## Dibujos

Esquema de dimensiones



Diagrama




Tipo: MKDSP 25/...-15,00(-F)

# MKDSP 25/ 3-15,00 - Borna para placa de circuito impreso

1932591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932591>

Esquema de taladros/geometría pads soldadura



# MKDSP 25/ 3-15,00 - Borna para placa de circuito impreso



1932591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932591>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932591>

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID de homologación: E60425-19770427 |                       |                         |             |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                  | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                                |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                  | 600 V                 | 115 A                   | 20 - 2      | -                     |
| C                                                                                                                                                |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                  | 600 V                 | 115 A                   | 20 - 2      | -                     |

|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>ID de homologación: 40041859 |                       |                         |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                 | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                           |                       |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                 | 1000 V                | 125 A                   | -           | 0,5 - 35              |

# MKDSP 25/ 3-15,00 - Borna para placa de circuito impreso



1932591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932591>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002643 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# MKDSP 25/ 3-15,00 - Borna para placa de circuito impreso



1932591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1932591>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.0 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,315 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)