

HC-ALU 6 MOUNT 150 GY - Material de montaje



2200912

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200912>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Pie de montaje p. fijación en pared de carcasa empotrada HC-ALU



Sus ventajas

- Perfil extruido de aluminio
- Disponible en las longitudes de 100 mm ... 1000 mm, opcionalmente puede prolongarse de forma personalizada
- Disponible en las anchuras de 53,5 mm ... 161 mm
- Índice de protección hasta IP65
- Puede utilizarse como carcasa portátil y mural
- Opcionalmente se suministran juntas CEM

Datos comerciales

Código de artículo	2200912
Unidad de embalaje	2 Unidades
Cantidad mínima de pedido	2 Unidades
Clave de venta	ACFAAZ
Clave de producto	ACFAAZ
GTIN	4046356716864
Peso por unidad (incluido el embalaje)	45,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	43,4 g
Número de tarifa arancelaria	76169990
País de origen	HU

HC-ALU 6 MOUNT 150 GY - Material de montaje

2200912

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200912>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
Tipo de carcasa	Caja de perfil
Serie de carcasas	HC-ALU
Familia de productos	HC-ALU

Dimensiones

Longitud	154,4 mm
----------	----------

HC-ALU 6 MOUNT 150 GY - Material de montaje



2200912

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200912>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-ALU 6 MOUNT 150 GY - Material de montaje



2200912

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200912>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es