

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Contactor inversor semiconductor



2297293

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2297293>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contactor inversor semiconductor trifásico con entrada de 24 V DC, corriente de salida de 2 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico

Sus ventajas

- Dispositivo de seguridad térmica opcional
- Tiempos de conmutación estables y cortos
- Conmutación sin ruido ni desgaste
- Larga vida útil
- Circuito de protección integrado
- Circuito de enclavamiento y cableado de carga integrados
- Alta frecuencia de conmutación

Datos comerciales

Código de artículo	2297293
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK6841
Clave de producto	DK6841
Página del catálogo	Página 40 (C-5-2019)
GTIN	4046356175654
Peso por unidad (incluido el embalaje)	425,89 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	419,8 g
Número de tarifa arancelaria	85364900
País de origen	DE

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Contactor inversor semiconductor



2297293

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2297293>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contactador semiconductor
Modo operativo	Tiempo de trabajo 100 %

Propiedades eléctricas

Número de fases	3
Frecuencia de conmutación	máx. 5 Hz
Tensión de prueba (Entrada/salida)	5 kV _{eff} (50 Hz, 60 s)
Frecuencia de conmutación	máx. 5 Hz
Frecuencia de inversión	≤ 10 Hz

Propiedades de aislamiento

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	500 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	2
Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control y el circuito principal	Aislamiento básico

Datos de entrada

Control

Denominación Entrada	Entrada de mando derecha/izquierda
Tensión de accionamiento de dimensionamiento U _C	24 V DC
Rango de tensión de accionamiento	19,2 V DC ... 30 V DC
Margen de tensión referente a U _C	0,8 ... 1,25
	0,8 ... 1,25
Corriente de accionamiento de dimensionamiento I _C	12,7 mA
Umbral de conmutación	9,6 V (Señal "0")
	19,2 V (Señal "1")
Circuito de protección	Prot. contra inversión de polaridad; Diodo supresor
	Prot. contra sobretensiones
Indicación de errores	LED rojo
Indicación de estado	LED (amarillo)

Datos de salida

Salida AC

Tensión asignada de funcionamiento U _e	500 V AC
Rango de tensión de servicio	48 V AC ... 575 V AC
Corriente de servicio de dimensionamiento a AC-51	2 A
Corriente de servicio de dimensionamiento a AC-53a	2 A
Tensión inversa de punta	1200 V

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Contactor inversor semiconductor



2297293

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2297293>

Frecuencia de red	40 Hz ... 100 Hz
Rango de corriente de carga	100 mA ... 2 A (véase derating)
Corriente de fuga	6 mA
Tensión residual	< 1,5 V
Corriente transitoria	200 A (t = 10 ms)
Integral de carga límite	250 A ² s
Circuito de protección	Módulo RCV
Limitación de sobretensiones	> 575 V AC

Datos de conexión

Circuito de mando

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 14
Par de apriete	0,5 Nm ... 0,6 Nm 5 lb _F -in. ... 7 lb _F -in.

Circuito de carga

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 14
Par de apriete	0,5 Nm ... 0,6 Nm 5 lb _F -in. ... 7 lb _F -in.

Señalización

Indicación de estado	LED (amarillo)
Indicación de errores	LED rojo

Dimensiones

Anchura	40 mm
Altura	99 mm
Profundidad	114,5 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 70 °C

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Contactor inversor semiconductor



2297293

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2297293>

Homologaciones

UKCA

Certificado	De conformidad con UKCA
-------------	-------------------------

Homologación UL

Certificado	NMFT.E323771
-------------	--------------

Datos UL

SCCR	5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse)
------	---------------------------------------

Normas y especificaciones

Normas / especificaciones

Normas/especificaciones	DIN EN 50178
	EN 60947

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	alineable con separación = 20 mm
Posición para el montaje	vertical (carril horizontal)


ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Contactor inversor semiconductor

2297293


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2297293>

Dibujos

Diagrama



Esquema de conjunto



ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Contactor inversor semiconductor



2297293

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2297293>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2297293>



EAC

ID de homologación: RU*C-DE.*08.B.00520*



UL listado

ID de homologación: FILE E 323771



cUL Listed

ID de homologación: FILE E 323771

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Contactor inversor semiconductor



2297293
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2297293>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371003
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000066
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

ELR W3- 24DC/500AC- 2 - Contactor inversor semiconductor



2297293

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2297293>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	e4962307-e1be-4652-9465-02ec85beb2b6

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es