

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cable redondo confeccionado; control: ABB S800 I/O; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 25-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (2x 14-polos); longitud de cable: 1 m



Datos comerciales

Código de artículo	2304649
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK226L
Clave de producto	DK226L
GTIN	4017918951368
Peso por unidad (incluido el embalaje)	164,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	164,6 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

CABLE-D25SUB/B/2X14/100/TU812 - Cable



2304649

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2304649>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de sistema
------------------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP00
Índice de protección (Lugar de montaje)	≥ IP54 (Lugar de montaje)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C (Disposición fija)
	-10 °C ... 70 °C (Disposición móvil)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C
Altitud	≤ 2000 m

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (AC)	≤ 30 V AC
Tensión de servicio (DC)	≤ 60 V DC
Tipo de funcionamiento nominal	Tiempo de trabajo 100 %
Corriente (por circuito, 50 °C)	≤ 1 A (en estado desenrollado, véase el derating)
Corriente (por circuito, 70 °C)	≤ 0,6 A (en estado desenrollado, véase el derating)

Sistema de control compatible ABB S800 I/O

Tarjeta de E/S adecuada	DI810
	DI811
	DI814
	DI818
	DI830
	DI831
	DI840
	DI885
	DO810
	DO814
	DO818
	DO840

Cable/línea

Longitud del cable	1 m
--------------------	-----

14X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Número de polos	14
Apantallado	no
Tipo de cable	14X0.14 [PVC]
Tipo de conductor	Cable redondo confeccionado

CABLE-D25SUB/B/2X14/100/TU812 - Cable



2304649

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2304649>

Construcción del conductor cable de señales	7x 0,16 mm
Línea de señales AWG	26
Sección de línea	14x 0,14 mm ²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1 mm ±0,03 mm
Diámetro exterior del cable	6,40 mm ±0,4 mm
Envoltura exterior, material	PVC semirrígido
Envoltura exterior, color	gris
Material Conductor	Conductor Cu estañado
Resistencia de la línea	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Menor radio de flexión, montaje fijo	55 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	104 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 5000 (con radio ≥ 15x de diámetro exterior)
Ausencia de halógenos	no
Resistencia a las llamas	IEC 60332-1-2 (tubería)
	VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería)
	IEC 60332-3-22 (tubería)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Resistencia al aceite	contra salpicaduras ocasionales (tubería)
Ejecución del cable	Cable dividido para dos módulos

Código de colores: Conductor individual

gris	D-SUB25 (1) = IDC/FLK14-1 (9)
blanco	D-SUB25 (2) = IDC/FLK14-1 (10)
negro	D-SUB25 (3) = IDC/FLK14-1 (1)
rojo	D-SUB25 (4) = IDC/FLK14-1 (3)
amarillo	D-SUB25 (5) = IDC/FLK14-1 (5)
azul	D-SUB25 (6) = IDC/FLK14-1 (7)
negro	D-SUB25 (7) = IDC/FLK14-2 (1)
rojo	D-SUB25 (8) = IDC/FLK14-2 (3)
amarillo	D-SUB25 (9) = IDC/FLK14-2 (5)
azul	D-SUB25 (10) = IDC/FLK14-2 (7)
gris	D-SUB25 (11) = IDC/FLK14-2 (9)
blanco	D-SUB25 (12) = IDC/FLK14-2 (10)
blanco-negro	D-SUB25 (14) = IDC/FLK14-1 (11)
blanco-marrón	D-SUB25 (15) = IDC/FLK14-1 (12)
marrón	D-SUB25 (16) = IDC/FLK14-1 (2)
naranja	D-SUB25 (17) = IDC/FLK14-1 (4)
verde	D-SUB25 (18) = IDC/FLK14-1 (6)
violeta	D-SUB25 (19) = IDC/FLK14-1 (8)
marrón	D-SUB25 (20) = IDC/FLK14-2 (2)
naranja	D-SUB25 (21) = IDC/FLK14-2 (4)

CABLE-D25SUB/B/2X14/100/TU812 - Cable



2304649

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2304649>

verde	D-SUB25 (22) = IDC/FLK14-2 (6)
violeta	D-SUB25 (23) = IDC/FLK14-2 (8)
blanco-negro	D-SUB25 (24) = IDC/FLK14-2 (11)
blanco-marrón	D-SUB25 (25) = IDC/FLK14-2 (12)

Datos de conexión

Conexión 1

Conexión según norma	IEC 60807-2
	DIN 41652
Tipo de conexión	Hembra de conexión D-SUB
Rosca de tornillo	UNC 4-40
	M2,5
Número de conexiones	1
Número de polos	25
Par de apriete	0,2 Nm
Ciclos de enchufe	> 200
Paso	2,77 mm


Conexión 2

Conexión según norma	IEC 60603-13 (en conformidad)
Tipo de conexión	Hembra de conexión IDC/FLK
Número de conexiones	2
Número de polos	14
Ciclos de enchufe	> 50
Paso	2,54 mm

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

Dibujos



Corriente máxima admisible por ruta en estado desenrollado

CABLE-D25SUB/B/2X14/100/TU812 - Cable



2304649

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2304649>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2304649>



EAC

ID de homologación: RU*-DE.HB*35.B00385



UL listado

ID de homologación: E238705

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	125 V	1 A	-	-



cUL Listed

ID de homologación: E238705

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	125 V	1 A	-	-

CABLE-D25SUB/B/2X14/100/TU812 - Cable



2304649

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2304649>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

ETIM

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	1995ea0a-3cc1-4777-95d5-be44c4ac3936