

2313067

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2313067>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módem analógico industrial para montaje sobre carril simétrico EN. Acceso a escala mundial a PC industriales, máquinas e instalaciones. Interfaz serie RS-232, separación galvánica de 3 vías, tensión de alimentación de 24 V DC.

Sus ventajas

- Rec. llamada selectiva ajustable
- Separación galvánica de alta calidad
- Establ. conexión con prot. contraseña
- Protección contra sobretensiones integrada para una alta disponibilidad de la instalación
- Función callback

Datos comerciales

Código de artículo	2313067
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC411
Clave de producto	DNC411
GTIN	4046356098823
Peso por unidad (incluido el embalaje)	228,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	117,8 g
Número de tarifa arancelaria	85176200
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Restricción de uso

Observación CCCex	El empleo en zonas Ex no está permitido en China.
-------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módem
MTTF	628 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %)
	290 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %)
	115 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %)

Propiedades eléctricas

Separación galvánica	VCC // PSTN // RS-232
Potencia disipada máxima con condición nominal	2,4 W
Tipo de red	Red fija
Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación	1,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min.)
Tensión de prueba Interfaces de datos	1500 V

Alimentación

Tensión de alimentación	10 V DC ... 30 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON)
Tensión nominal de alimentación	24 V DC ±5 % (alternativa o redundante, a través de contacto de bus de placa posterior y alimentación del sistema)
Absorción de corriente típica	< 100 mA (24 V DC)
	< 40 mA

Datos de conexión

Alimentación

Par de apriete	0,56 Nm ... 0,79 Nm
----------------	---------------------

Interfaces

Señal	RS-232
-------	--------

Datos: Interfaz RS-232, según ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1

Velocidad de transmisión serie	0,3; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kBit/s
Tipo de conexión	Conector macho D-SUB 9
Longitud de transmisión	15 m
Formato de fichero/codificación	Serie, asíncrono, UART/NRZ, 7/8 datos, 1/2 parada, 1 paridad, 10/11 Bits Longitud de carácter
Control de flujo de datos/Protocolos	Software handshake, Xon/Xoff o hardware handshake RTS/CTS

Datos: PSTN-Port (a/b-Line)

Tipo de conexión	RJ12, 6 polos
Procedimiento de selección	Marcación multifrecuencia/por impulsos configurable por software

Dimensiones

Anchura	22,5 mm
Altura	99 mm
Profundidad	114,5 mm

Datos del material

Material (Caja)	PA V0
-----------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 55 °C

Homologaciones

Prueba de gases nocivos

Marcado	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
---------	----------------------------------

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2:2005

Emisión de interferencias

Normas/especificaciones	EN 55032
-------------------------	----------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

2313067

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2313067>

Clasificaciones

ETIM

ETIM 8.0	EC000740
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---