

# STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - Módulo de batería



2320364

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2320364>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Módulo de batería de repuesto, polímero de litio, 18,5 V DC, 1,4 Ah.



## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 2320364       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | CMUSL9        |
| Clave de producto                         | CMUSL9        |
| GTIN                                      | 4046356606684 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 267,3 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 220 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 85078000      |
| País de origen                            | CN            |

# STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - Módulo de batería



2320364

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2320364>

## Datos técnicos

### Datos de entrada

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Tensión de entrada | 18,5 V DC |
|--------------------|-----------|

### Datos de salida

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Corriente de salida $I_{\text{máx.}}$ | 6 A |
| Circuito de estabilización, interno   | sí  |
| Circuito de protección, interno       | sí  |

### Acumuladores de energía

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Tensión al final de la carga                      | 21 V DC                   |
| Corriente de carga                                | 400 mA                    |
| Capacidad nominal                                 | 1,4 Ah                    |
| Vida útil del módulo de batería cíclico           | > 300 (Ciclos completos)  |
| Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador) | 9 Meses (20 °C)           |
| Tecnología batería                                | Polímero de litio         |
| Medio de almacenamiento                           | Polímero de litio, 1,4 Ah |
| Cantidad de celdas                                | 1                         |
| Designación dimensional                           | Bloque                    |
| Pack baterías                                     | sí                        |
| Tecnología IQ                                     | No                        |
| Adecuado para cargas rápidas                      | sí                        |

### Propiedades del artículo

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Tipo de producto     | Módulo de batería                      |
| Familia de productos | Módulo de batería (equipo con batería) |
| Tecnología IQ        | No                                     |

### Propiedades de aislamiento

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Clase de protección | III |
| Grado de polución   | 2   |

### Dimensiones

|             |       |
|-------------|-------|
| Anchura     | 88 mm |
| Altura      | 46 mm |
| Profundidad | 51 mm |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Índice de protección                               | IP20                             |
| Temperatura ambiente (servicio)                    | 0 °C ... 40 °C                   |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 45 °C                 |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio)         | ≤ 95 % (25 °C, sin condensación) |

# STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - Módulo de batería



2320364

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2320364>

## Datos Ex

|                   |    |
|-------------------|----|
| Uso en la zona Ex | no |
|-------------------|----|

# STEP-BAT/LIPO/18.5DC/1.4AH - Módulo de batería



2320364

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2320364>

## Clasificaciones

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26111715 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-25                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|