

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Adaptador frontal



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2321952>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador frontal VARIOFACE, para tarjeta a prueba de errores 6ES7 326-2BF01-0AB0 de SIMATIC® S7-300 (conector enchufable FLK de 50 polos)

Datos comerciales

Código de artículo	2321952
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK231S
Clave de producto	DK231S
GTIN	4046356428408
Peso por unidad (incluido el embalaje)	59 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	35 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Adaptador frontal



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2321952>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adapt. front.
------------------	---------------

Propiedades de aislamiento

Aislamiento	Aislamiento funcional
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (AC)	≤ 25 V AC
Tensión de servicio (DC)	≤ 60 V DC
Corriente (por circuito)	≤ 2 A
Corriente (Corriente total)	≤ 8 A (en caso de alimentación a través de alimentación de tensión separada puenteada)
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	63 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,6 kV

Sistema de control compatible SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Tarjeta de E/S adecuada	6ES7326-2BF01-0AB0
	6ES7326-2BF10-0AB0

Datos de conexión

Nivel de campo

Tipo de conexión	Espadín IDC/FLK
Número de conexiones	1
Número de polos	50
Paso	2,54 mm

Alimentación

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor rígido	0,4 mm² ... 1 mm²
Sección de conductor flexible	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG	26 ... 16

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	27 mm
Altura	115,09 mm
Profundidad	29,82 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Adaptador frontal



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2321952>

Índice de protección	IP00
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaje

Posición de montaje	discrecional
---------------------	--------------

Notas

Observación referente al funcionamiento	La instalación, la aplicación y/o el empleo de los productos solamente debe llevarlos a cabo personal cualificado. Se deberá garantizar que se cumplan todos los requisitos de seguridad, incluidas todas las leyes, disposiciones y normas aplicables.
Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Adaptador frontal




2321952

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2321952>

Dibujos

Diagrama eléctrico



Esquema conex. FLKM 50-PA/DO326/S7-300

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Adaptador frontal



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2321952>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Adaptador frontal



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2321952>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es