

VIP-3/SC/HD44SUB/F - Módulo de transferencia de señales



2322427

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322427>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector hembra en miniatura D-SUB de alta densidad, para el montaje sobre carriles simétricos NS 35, número de polos: 44, anchura: 135 mm

Sus ventajas

- Conexión por tornillo
- Conexión 1:1

Datos comerciales

Código de artículo	2322427
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK2112
Clave de producto	DK2112
GTIN	4046356451727
Peso por unidad (incluido el embalaje)	213,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	213,9 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	US

VIP-3/SC/HD44SUB/F - Módulo de transferencia de señales



2322427

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322427>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de transmisión
Familia de productos	VARIOFACE Professional
Número de polos	44

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	25 V AC
	60 V DC
Capacidad máx. de corriente por derivación	1 A

Datos de conexión

Conexión 1 (nivel del sistema de control)

Tipo de conexión	Hembra de conex. D-SUB High Density
Rosca de tornillo	UNC 4-40
Número de conexiones	1
Número de polos	44

Conexión 2 (nivel de campo)

Conexión según norma	IEC / EN
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Número de polos	45
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12
Par de apriete	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	82,9 mm
Altura	69 mm
Profundidad	62 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

VIP-3/SC/HD44SUB/F - Módulo de transferencia de señales



2322427

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322427>

Tipo de material aislante Carcasa	Poliamida PA sin reforzar
-----------------------------------	---------------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	EN 50178
-------------------------	----------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

VIP-3/SC/HD44SUB/F - Módulo de transferencia de señales




2322427

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322427>

Dibujos

Esquema de dimensiones




VIP-3/SC/HD44SUB/F - Módulo de transferencia de señales

2322427

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322427>

Diagrama eléctrico



esquema eléctrico universal

VIP-3/SC/HD44SUB/F - Módulo de transferencia de señales



2322427

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322427>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322427>

cUL Recognized ID de homologación: E238705				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

UL Recognized ID de homologación: E238705				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	125 V	1 A	30 - 12	-

VIP-3/SC/HD44SUB/F - Módulo de transferencia de señales



2322427
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322427>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-3/SC/HD44SUB/F - Módulo de transferencia de señales



2322427

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322427>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	baec45e9-865e-41f5-9b4f-f70a649f6cda

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es