


# VIP-3/SC/FLK64/LED - Módulo de transferencia de señales



2322139

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322139>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector enchufable de cable plano, para el montaje sobre carriles simétricos NS 35, con conector macho, así como bridas de bloqueo cortas y largas para conectores hembra, número de polos: 64, con LED

## Sus ventajas

- 10 polos ... 64 polos
- Pie metálico
- Según IEC 60603-13
- Conexión 1:1
- Conexión por tornillo

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 2322139                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | DK2111                                   |
| Clave de producto                         | DK2111                                   |
| GTIN                                      | 4046356450867                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 317,9 g                                  |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 317,9 g                                  |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990                                 |
| País de origen                            | US                                       |

# VIP-3/SC/FLK64/LED - Módulo de transferencia de señales



2322139

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322139>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Tipo de producto     | Módulo de transmisión  |
| Familia de productos | VARIOFACE Professional |
| Número de polos      | 64                     |

### Propiedades de aislamiento

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución         | 2  |

### Propiedades eléctricas

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Tensión nominal $U_N$                      | 24 V DC |
| Capacidad máx. de corriente por derivación | 1 A     |

### Datos de conexión

#### Nivel de campo

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Conexión según norma          | IEC / EN                                    |
| Tipo de conexión              | Conexión por tornillo                       |
| Longitud de pelado            | 8 mm                                        |
| Rosca de tornillo             | M3                                          |
| Sección de conductor rígido   | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conductor AWG      | 24 ... 12                                   |

#### Nivel de control

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Tipo de conexión     | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1               |
| Número de polos      | 64              |
| Paso                 | 2,54 mm         |

### Señalización

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Indicación de estado            | LED |
| Indicación de estado disponible | sí  |

### Dimensiones

#### Dimensiones del artículo

|             |          |
|-------------|----------|
| Anchura     | 118,6 mm |
| Altura      | 69 mm    |
| Profundidad | 62 mm    |

### Datos del material

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Color                               | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0              |

# VIP-3/SC/FLK64/LED - Módulo de transferencia de señales



2322139

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322139>

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Tipo de material aislante Carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
|-----------------------------------|---------------------------|

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                    | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |

## Normas y especificaciones

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Normas/especificaciones | IEC 60664    |
|                         | DIN EN 50178 |

## Montaje

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Tipo de montaje     | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional             |

## Notas

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# VIP-3/SC/FLK64/LED - Módulo de transferencia de señales




2322139

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322139>

## Dibujos

Diagrama eléctrico



# VIP-3/SC/FLK64/LED - Módulo de transferencia de señales



2322139  
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322139>

## Clasificaciones

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)