

VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 - Módulo pasivo



2322320

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322320>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de conexión VARIOFACE, para la interconexión de máx. 16 canales, sólo en combinación con FLKM 50-PA-SLC 500 OUT/2 A

Sus ventajas

- El módulo VARIOFACE Professional VIP VVIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 se ha realizado especialmente para las tarjetas de salida OA16 y OW16.

Datos comerciales

Código de artículo	2322320
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	DK211R
Clave de producto	DK211R
GTIN	4046356451208
Peso por unidad (incluido el embalaje)	153,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	153,9 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	US

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de transmisión
Familia de productos	VARIOFACE Professional
Número de polos	50
Número de canales	16

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio máx. admisible	25 V AC
	60 V DC
Capacidad máx. de corriente por derivación	1 A
Corriente suma Alimentación de tensión máxima	2 A (por canal)

Sistema de control compatible ALLEN-BRADLEY SLC 500

Tarjeta de E/S adecuada	1746 OA16
	1746 OW16

Datos de conexión

Nivel de campo

Conexión según norma	IEC / EN
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Nivel de control

Tipo de conexión	Espadín IDC/FLK
Número de conexiones	1
Número de polos	50
Paso	2,54 mm

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Dimensiones

Dimensiones del artículo

VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 - Módulo pasivo



2322320

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322320>

Anchura	90,8 mm
Altura	65,5 mm
Profundidad	56 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Tipo de material aislante Carcasa	Poliamida PA sin reforzar

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	discrecional

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 - Módulo pasivo




2322320

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322320>

Dibujos

Diagrama eléctrico



Esquema de conexiones VIP-2/.../FLK50/16/SLC 500

VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 - Módulo pasivo



2322320

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2322320>

Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121432
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---