NLC-IO-03I-04QRD-05A - Módulo de ampliación de E/S

2701328

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701328

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Módulo de ampliación de E/S para la utilización con la unidad base Nanoline de 24 V DC. Equipada con 3 entradas digitales y 4 canales de salida por relé de 5 A.Como máximo pueden conectarse tres módulos de ampliación de E/S a la unidad base.

Sus ventajas

- El firmware reconoce automáticamente el módulo
- Los módulos de E/S tienen separación galvánica
- En el lateral derecho de una unidad base se pueden conectar hasta 3 módulos
- Puede abastecerse con corriente a través de una alimentación de tensión secundaria

Datos comerciales

Código de artículo	2701328
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRACAB
Clave de producto	DRACAB
GTIN	4046356325493
Peso por unidad (incluido el embalaje)	212,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	190,5 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	IN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de ampliación
Familia de productos	Nanoline
Posición de montaje	Conexión en el lado derecho a través del conector DB-9 de la unidad base

Propiedades eléctricas

Alimentación: Electrónica del módulo

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Tensión de alimentación	24 V AC/DC
Corriente de alimentación	típ. 100 mA
	máx. 500 mA

Datos de entrada

Digital:

Denominación Entrada	Entradas digitales
Descripción de la entrada	PNP/NPN
Número de entradas	3
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Tiempo de reacción típico	60 µs (encendido)
	70 µs (APAG.)

Datos de salida

Digital:

Denominación Salida	Salida de relé
Descripción de la salida	Salida de relé
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Número de salidas	4
Corriente de salida máxima por canal	5 A
Corriente de salida máxima por módulo / borne	20 A
Corriente de salida máxima por módulo	20 A

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	40 mm
Altura	103,5 mm
Profundidad	43 mm

Datos del material

Color	blanco

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 55 °C
Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 85 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	0 % ... 90 %

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
	Montaje sobre carril DIN
Posición de montaje	Conexión en el lado derecho a través del conector DB-9 de la unidad base

Dibujos

Esquema de dimensiones



Dibujo de conexión



Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701328

UL listado
ID de homologación: E238705

cUL Listed
ID de homologación: E238705

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242216

ETIM

ETIM 9.0	EC001417

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	048b029c-0eea-4ecf-af3f-6477848b3849

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es