

# RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable de antena



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701402>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cable de antena para el pasamuros de armario de control, diámetro exterior: 3,2 mm, conductor interior: flexible, amortiguación: 0,6/0,9/1,4 dB con 0,9/2,4/5,8 GHz, conexión: N (hembra) -> RSMA (macho), longitud de cable: 0,5 m



## Sus ventajas

- Sin halógenos
- Ignífugo
- Resistente a los rayos ultravioleta
- Resistente a aceite
- Para exteriores

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 2701402       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | DNN2Z2        |
| Clave de producto                         | DNN2Z2        |
| GTIN                                      | 4046356746816 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 55 g          |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 52,7 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 85442000      |
| País de origen                            | PL            |

# RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable de antena



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701402>

## Datos técnicos

### Notas

#### Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación

Solo para el uso industrial

### Propiedades del artículo

Tipo de producto

Cable coaxial

### Propiedades eléctricas

Gama de frecuencias

0,3 GHz ... 6 GHz

Impedancia

50  $\Omega$

### Datos de conexión

#### Conexión de conector enchufable

Tipo de conexión

RSMA (macho)


#### Conexión de conector enchufable

Tipo de conexión

N (hembra)

### Dimensiones

Esquema de dimensiones



Diámetro de taladro

16,1 mm

### Datos del material

Envoltura exterior, material

RADOX®(LSFH)

### Cable/línea

Longitud del cable

0,5 m

Tipo de cable

EF 316

Diámetro exterior del cable

2,50 mm

Envoltura exterior, material

RADOX®(LSFH)

Envoltura exterior, color

azul

Radio de flexión permanente

12,50 mm

868 / 900 MHz

~ 0,6 dB (Atenuación del cable completo)

2,4 GHz

~ 0,9 dB (Atenuación del cable completo)

# RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable de antena



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701402>

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| 5,8 GHz               | ~ 1,4 dB (Atenuación del cable completo)  |
| Resistencia al aceite | muy buena resistencia química y al aceite |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                    | -40 °C ... 105 °C                         |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 105 °C                         |
| Temperatura ambiente (montaje)                     | -20 °C ... 60 °C                          |
| Resistencia al aceite                              | muy buena resistencia química y al aceite |

## Homologaciones

### CE

|             |                |
|-------------|----------------|
| Certificado | Conformidad CE |
|-------------|----------------|

## Normas y especificaciones

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Resistencia al aceite | muy buena resistencia química y al aceite |
| Denominación de norma | Capacidad ignífuga                        |
| Normas/disposiciones  | DIN EN 60332-1-2                          |
|                       | UL 1581                                   |
| Denominación de norma | Ausencia de halógenos                     |
| Normas/disposiciones  | IEC 60754                                 |
| Denominación de norma | Resistencia a los rayos ultravioleta      |
| Normas/disposiciones  | IEC 60068-2-5                             |

## Montaje

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Indicaciones de montaje | Exteriores e interiores |
|-------------------------|-------------------------|

## Dibujos

Esquema de dimensiones




Figura de taladros

# RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable de antena



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701402>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701402>



**EAC**

ID de homologación: 19060508

# RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable de antena



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701402>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060310 |
| ECLASS-15.0 | 27060310 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001682 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí            |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(b)-II, 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-25                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | b87a90b6-16c7-43c0-8dea-7ac532134310 |