

WP 10T - Panel web



2700934

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2700934>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Panel web, 26.4 cm / 10.4"-TFT pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 600 píxel(es) (SVGA), 65536 colores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, sin sistema de bus.

Sus ventajas

- Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
- Sustitución sencilla: el proyecto de visualización está memorizado en el PLC (servidor web)
- Micronavegador (WebVisit Client) integrado de forma estándar en todos los aparatos
- Pantalla disponible en tamaños de 8,9 cm (3,5") a 38,1 cm (15")
- Rápida puesta en marcha
- Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta

Datos comerciales

Código de artículo	2700934
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRCABD
Clave de producto	DRCABD
GTIN	4046356665704
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2.276 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.800 g
Número de tarifa arancelaria	84714100
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Dispositivo de mando
------------------	----------------------

Datos del ordenador

Procesador	Arm9™, 200 MHz
Sistema operativo	Windows® CE 5.0
Memoria principal	64 MB SDRAM
Memoria de datos	Flash, 32 MB

Pantalla

Tipo de pantalla	26.4 cm / 10.4"-TFT
Resolución de la pantalla	800 x 600 Pixel(es) (SVGA)
Tecnología Touch	analógico-resistivo (poliéster)
Tipo de iluminación de la pantalla	LED
Brillo	340 cd/m² típicamente (regulable)
MTBF	50000 h
Gama de colores	65536 colores

Interfaces

Interfaces	2x USB Host 2.0
Red	1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45
Sistema bus	sin sistema de bus

Propiedades de sistema

Software de usuario	MicroBrowser
---------------------	--------------

Propiedades eléctricas

Consumo de potencia	típ. 14,4 W
---------------------	-------------

Alimentación

Fuente de alimentación	24 V DC ±20 %
Absorción de corriente típica	0,6 A

Alimentación

Consumo de potencia	típ. 14,4 W
---------------------	-------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal
-----------------	-----------------

Datos del material

Material de la placa frontal	Aluminio (natural anodizado)
Material carcasa	Chapa de acero galvanizada

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior)
	NEMA 4X
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 85 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	20 % ... 85 % (sin condensación)
Choque	DIN EN 60068-2-27
Vibración (servicio)	DIN EN 60068-2-6

Dimensiones

Anchura	295 mm
Altura	220 mm
Profundidad	60 mm

Dimensiones exteriores

Anchura / Altura / Profundidad	295 mm / 220 mm / 5 mm (Dimensiones de la placa frontal)
--------------------------------	--

Medida de montaje

Anchura / Altura / Profundidad de montaje	287 mm / 212 mm / 55 mm
---	-------------------------

Clasificaciones

ETIM

ETIM 8.0	EC001412
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------