

NLC-MOD-RS485 - Módulo opcional



2701182

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701182>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Conexión RS-485 para la transmisión de datos o la configuración del software



Sus ventajas

- El acceso se puede controlar mediante contraseña: sólo acceso de lectura o acceso de lectura/escritura
- Un temporizador watchdog supervisa la comunicación y emite un mensaje de advertencia o un fallo
- Se pueden leer y escribir todos los puntos de E/S, registros, marcas, temporizadores, contadores y marcas de sistema de manera descentralizada e independiente del programa. Esto permite el uso de Nanoline como un sencillo bloque de E/S Modbus.
- Los módulos de serie ofrecen una conexión al PC para su configuración y para descargar/cargar proyectos a una unidad base

Datos comerciales

Código de artículo	2701182
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRACAE
Clave de producto	DRACAE
GTIN	4046356325394
Peso por unidad (incluido el embalaje)	38,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	34,6 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	IN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de comunicación
------------------	------------------------

Propiedades eléctricas

Alimentación

Tensión de alimentación	24 V DC (Alimentación de energía eléctrica a través de módulo de lógica)
Tensión periférica	24 V
Absorción de corriente máxima	18 mA
Absorción de corriente típica	10 mA

Datos de conexión

Ranura 1

Tipo de conexión	Se instala en el puesto enchufable 1 del módulo de lógica
------------------	---

Interfaces

Bits de parada	1 ó 2
----------------	-------

Datos

Velocidad de transmisión serie	115,2 kbits/s
Tipo de conexión	RJ11, apantallado

RS-232

Tipo de conexión	RJ11, apantallado
------------------	-------------------

Dimensiones

Anchura	24,5 mm
Altura	25,5 mm
Profundidad	49 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 85 °C

NLC-MOD-RS485 - Módulo opcional



2701182

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701182>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701182>



UL listado

ID de homologación: E238705



cUL Listed

ID de homologación: E238705

NLC-MOD-RS485 - Módulo opcional



2701182

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2701182>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242216
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001417
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---