

UM122-SEMFE-A92 KMGY - Elemento lateral




2706593

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2706593>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Elemento lateral, con fijación por tornillo para la cubierta del perfil, para montaje en NS 35/7,5



Datos comerciales

Código de artículo	2706593
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ACHDBA
Clave de producto	ACHDBA
GTIN	4017918826796
Peso por unidad (incluido el embalaje)	29,59 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	28,9 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

UM122-SEMFE-A92 KMGY - Elemento lateral



2706593

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2706593>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Parte lateral de la carcasa empotrada
Tipo de carcasa	Cajas de perfil extruido
Serie de carcasas	UM
Familia de productos	UM SE
Ejecución	Elemento lateral
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Profundidad	127,5 mm
-------------	----------

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	PA
Características de la superficie	no tratado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
---------------------------------	---

UM122-SEMFE-A92 KMGY - Elemento lateral



2706593

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2706593>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2706593>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

UM122-SEMFE-A92 KMGY - Elemento lateral



2706593

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2706593>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,19 kg CO2e
---------	--------------