

UEGM 25 GY - Caja para electrónica

2709451

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2709451>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa para electrónica, para insertar una placa de circuito impreso, completamente equipada con 3 conexiones por tornillo ó 6 conexiones por enchufe plano por cada lado

Datos comerciales

Código de artículo	2709451
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ACHCCB
Clave de producto	ACHCCB
GTIN	4017918861568
Peso por unidad (incluido el embalaje)	56,93 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	55,16 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de carcasa	Carcasa completa
Construcción	Técnica de conexión integrada, carcasa cerrada
Número de polos	6
Paso	5 mm
Número de filas	1
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	500 V (El valor de corriente y de tensión es determinado por la configuración de la placa de circuito impreso)
Corriente nominal I_N	10 A

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
------------------	-----------------------

Dimensiones

Anchura	25 mm
Altura NS 35/7,5	85,5 mm
Profundidad	79 mm
Longitud	79 mm
Paso	5 mm

Datos del material

Color	gris
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material carcasa	PA 6.6

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C
---------------------------------	-------------------

Montaje

Tipo de montaje	Soldar
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---