

# EB 10- DIK BU - Peine puenteador

2716680

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2716680>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Peine puenteador, paso: 6,15 mm, número de polos: 10, color: azul

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 2716680       |
| Unidad de embalaje                        | 10 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 10 Unidades   |
| Clave de venta                            | BE1Z2X        |
| Clave de producto                         | BE1Z2X        |
| GTIN                                      | 4017918061968 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 4,377 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4,3 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | PL            |

# EB 10- DIK BU - Peine puenteador

2716680

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2716680>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de producto | Peine puenteador |
| Número de polos  | 10               |
| Paso             | 6,15 mm          |
| Potenciales      | 10               |

### Dimensiones

|      |         |
|------|---------|
| Paso | 6,15 mm |
|------|---------|

### Datos del material

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Color             | azul (RAL 5015) |
| Material          | Cobre           |
| Material aislante | PA              |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -60 °C ... 105 °C                                                          |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura ambiente (accionamiento)                    | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %                                                              |

### Montaje

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Tipo de montaje | Montaje atornillado |
|-----------------|---------------------|

# EB 10- DIK BU - Peine puenteador

2716680

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2716680>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# EB 10- DIK BU - Peine puenteador



2716680

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2716680>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)