

IBS IP 500 ELR WS-12A DI4/4 - Controlador de arranque



2723204

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2723204>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Drive Shuttle, controlador de arranque INTERBUS con servicio inversor con arranque suave, 4 entradas digitales, 24 V DC, grado de protección IP54

Datos comerciales

Código de artículo	2723204
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de producto	DRFABA
GTIN	4017918184933
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6.000,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5.635 g
País de origen	DE

IBS IP 500 ELR WS-12A DI4/4 - Controlador de arranque



2723204

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2723204>

Datos técnicos

Notas

Restricción de uso

Indicación CEM	CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas
----------------	--

Propiedades del artículo

Construcción	Stand-alone
--------------	-------------

Propiedades eléctricas

Alimentación

Tensión de alimentación	24 V DC
Tensión de alimentación	20 V DC ... 30 V DC (ondulación incluida)
Ondulación residual	3,6 V _{pp} (dentro del margen de tensión admisible)
Absorción de corriente típica	0,3 A (Más corriente de sensor)

Datos de entrada

Digital

Número de entradas	4
Margen de tensión de entrada Señal "0"	-30 V DC ... 5 V DC
Margen de tensión de entrada Señal "1"	13 V DC ... 30 V DC
Tipo de conexión	Conector M12
Tecnología de conexión	3, 4 conductores
Corriente de entrada típica por canal	5 mA (con 24 V DC)

Datos de salida

Digital

Número de salidas	1
Circuito de protección	Protección electrónica contra cortocircuito
Tipo de conexión	Conector M12

Interfaces


Tipo de conexión	Bus remoto/ bus remoto de instalación (con separación galvánica)
------------------	--

Dimensiones

IBS IP 500 ELR WS-12A DI4/4 - Controlador de arranque

2723204

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2723204>

Esquema de dimensiones	
	
Anchura	252 mm
Altura	130 mm
Longitud	317 mm

Montaje

Tipo de montaje	Montaje mural
-----------------	---------------


IBS IP 500 ELR WS-12A DI4/4 - Controlador de arranque

2723204

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2723204>

Dibujos

Esquema de dimensiones




IBS IP 500 ELR WS-12A DI4/4 - Controlador de arranque

2723204

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2723204>

Esquema de conjunto



IBS IP 500 ELR WS-12A DI4/4 - Controlador de arranque



2723204

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2723204>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es