

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de bus D-SUB



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744348>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector D-SUB, 9 polos, macho, dos entradas de cables de menos de 35°, sistema de bus: PROFIBUS DP de hasta 12 MBit/s, resistencia de cierre mediante conmutador deslizante, esquema de polos: 3, 5, 6, 8; bornas de conexión por resorte

Sus ventajas

- Apto para todos los cables PROFIBUS Fast Connect habituales y las líneas de bus RS-485
- Modificación de la orientación D-SUB mediante bloque de conexiones reversible

Datos comerciales

Código de artículo	2744348
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC531
Clave de producto	DNC531
GTIN	4017918172947
Peso por unidad (incluido el embalaje)	54,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	39,7 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de bus D-SUB



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744348>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Restricción de uso

Observación CCCex	El empleo en zonas Ex no está permitido en China.
-------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector para datos
MTTF	6706 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %)
	1817 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %)
	155 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %)
Esquema de polos	3, 5, 6, 8

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	0,025 W
Tensión nominal U_N	5 V
Corriente nominal I_N	100 mA
Medio de transmisión	Cobre

Datos de conexión

Conexión enchufable D-SUB

Tipo de conexión	Conector macho D-SUB
------------------	----------------------

Conexión para tarjeta

Tipo de conexión	Conexión por resorte
Longitud de pelado	9 mm
Sección de conductor rígido mín.	0,12 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	0,5 mm ²
Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín.	26
Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx.	20

Interfaces

Sistema bus	PROFIBUS DP
Señal	PROFIBUS

Dimensiones


SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de bus D-SUB



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744348>

Esquema de dimensiones



Anchura	16 mm
Altura	49,5 mm
Longitud	60 mm

Datos del material

Material (Caja)	ABS (metalizado)
-----------------	------------------

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	7,6 mm ... 8,4 mm (Línea de bus de entrada)
-----------------------------	---

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 200
-------------------	-------

Ensayos mecánicos

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	Vibraciones (funcionamiento): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	Choques (en servicio): 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP40
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 80 °C
Altitud	≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio)
Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 95 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	5 % ... 95 % (sin condensación)

Homologaciones

ATEX

Marcado	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificado	PxCIF15ATEX2744348X
Observación	Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación.

UKEX

Marcado	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
---------	------------------------

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de bus D-SUB



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744348>

Certificado	PxCIMA22UKEX2744348X
-------------	----------------------

Prueba de gases nocivos

Marcado	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
---------	----------------------------------

Normas y especificaciones

Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras	VDMA 24364:2018-05
---	--------------------

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de bus D-SUB


2744348

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744348>




Dibujos

Esquema de dimensiones




Esquema de dimensiones

Plano esquemático



Indicaciones de pelado

Plano esquemático




Entrada de cable por el lado izquierdo

2744348

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744348>

Plano esquemático



Entrada de cable por el lado derecho


SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de bus D-SUB

2744348

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744348>



Plano esquemático



Entrada de cable por el lado derecho


SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de bus D-SUB

2744348

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744348>



Plano esquemático




Entrada de cable por el lado derecho

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de bus D-SUB

2744348


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744348>

Plano esquemático



Entrada de cable por el lado derecho

Diagrama eléctrico



Esquema funcional de la familia de conectores
SUBCON-PLUS-PROFIB/...

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de bus D-SUB



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744348>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744348>



cUL Recognized

ID de homologación: E238705



UL Recognized

ID de homologación: E238705

SUBCON-PLUS-PROFIB - Conector de bus D-SUB



2744348

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2744348>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---