

UEGH 27,5-SMD - Caja para electrónica

2757128

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2757128>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa para electrónica, de doble piso, completamente equipada con 6 conexiones por tornillo en cada lado para una placa de circuito impreso, para el montaje de componentes SMD

Datos comerciales

Código de artículo	2757128
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ACHCCD
Clave de producto	ACHCCD
GTIN	4017918139520
Peso por unidad (incluido el embalaje)	79,88 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	66,608 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa completa
Tipo de carcasa	Carcasa completa
Serie de carcasas	UEG
Familia de productos	UEGH
Construcción	Técnica de conexión integrada, carcasa cerrada
Número de polos	12
Paso	5 mm
Número de filas	2
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	500 V
Corriente nominal I_N	10 A

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
------------------	-----------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	27,5 mm
Altura total	106,7 mm
Altura NS 35/7,5	106,7 mm
Profundidad	79 mm
Longitud	79 mm
Paso	5 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material carcasa	PA
Características de la superficie	no tratado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C
---------------------------------	-------------------

UEGH 27,5-SMD - Caja para electrónica

2757128

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2757128>



Montaje

Tipo de montaje	Soldar
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

UEGH 27,5-SMD - Caja para electrónica


2757128

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2757128>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Para 1 placa de circuito impreso, para montajes SMD en la cara posterior de la placa de circuito impreso, 12 polos


UEGH 27,5-SMD - Caja para electrónica

2757128

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2757128>



Esquema de dimensiones




UEGH 27,5-SMD - Caja para electrónica




2757128

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2757128>

Esquema de dimensiones



Plano esquemático



UEGH 27,5-SMD - Caja para electrónica

2757128

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2757128>



Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2757128>

 cULus Recognized ID de homologación: E60425-19770427				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
Usegroup B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
Usegroup D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

UEGH 27,5-SMD - Caja para electrónica



2757128

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2757128>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---