

UEGH 45/2-SMD - Caja para electrónica

2757173

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2757173>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa para electrónica, de doble piso, completamente equipada con 12 conexiones por tornillo en cada lado para dos placas de circuito impreso, para el montaje de componentes SMD

Sus ventajas

- Montaje económico gracias a las piezas de carcasa ensambladas
- Aumento del número de polos mediante conexiones de enchufe plano opcionales UEGM-MT FS
- Montaje encajable en carriles DIN NS 35/7,5 o NS 35/15 habituales en el mercado
- Alojamiento hasta de dos placas de circuito impreso

Datos comerciales

Código de artículo	2757173
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ACHCCD
Clave de producto	ACHCCD
Página del catálogo	Página 727 (C-1-2013)
GTIN	4017918108038
Peso por unidad (incluido el embalaje)	123,78 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	108,58 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa completa
Tipo de carcasa	Carcasa completa
Familia de productos	UEGH
Construcción	Técnica de conexión integrada, carcasa cerrada
Número de polos	24
Paso	5 mm
Número de filas	2
Diseño del pin	Disposición de pines lineal


Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	500 V
Corriente nominal I_N	10 A

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
------------------	-----------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	45 mm
Altura total	106,7 mm
Altura NS 35/7,5	106,7 mm
Profundidad	79 mm
Longitud	79 mm
Paso	5 mm

Datos del material

Color	verde
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material carcasa	PA 6.6

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C
---------------------------------	-------------------

Montaje

UEGH 45/2-SMD - Caja para electrónica

2757173

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2757173>



Tipo de montaje	Soldar
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

UEGH 45/2-SMD - Caja para electrónica


2757173

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2757173>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Para 2 placas de circuito impreso, para montajes SMD en la cara posterior de ambas placas de circuito impreso, 24 polos


UEGH 45/2-SMD - Caja para electrónica

2757173


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2757173>




Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones



Plano esquemático



UEGH 45/2-SMD - Caja para electrónica

2757173

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2757173>



Clasificaciones

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---