

EG 67,5-G/ABS GN - Parte inferior de la carcasa



2764292

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2764292>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para componentes, Parte inferior de la carcasa, con pie de fijación, sin rendijas de ventilación, anchura: 67,5 mm, altura: 75 mm, color: verde (similar RAL 6021), puenteado transversal: sin conector de bus, número de polos conector transversal: no relevante

Sus ventajas

- Montaje sin herramientas

Datos comerciales


Código de artículo	2764292
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	ACHCGA
Clave de producto	ACHCGA
GTIN	4017918108052
Peso por unidad (incluido el embalaje)	83,22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	47,726 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de carcasa	Caja para componentes
Serie de carcasas	EG
Familia de productos	EG...G
Construcción	Parte inferior de la carcasa cerrada, para completar el módulo se precisa una tapa
Número de polos	26
Número de polos máx.	0)
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	67,5 mm
Altura	75 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------------------------	-------------------

Datos del material

Color (Parte inferior de la carcasa)	verde (RAL 6021)
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material carcasa	ABS
Características de la superficie	no tratado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 80 °C

Datos de la placa de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------------------------	-------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------


EG 67,5-G/ABS GN - Parte inferior de la carcasa

2764292


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2764292>



Dibujos



Esquema de dimensiones




Cara de montajes, en caso de utilizar la parte superior de doble piso


EG 67,5-G/ABS GN - Parte inferior de la carcasa

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2764292>



Válido para las placas de circuito impreso 1; 2; 3; 4; 5 y 6, ver el despiece




Válido para las placas de circuito impreso 7; 8; 11 y 12, ver el despiece

EG 67,5-G/ABS GN - Parte inferior de la carcasa

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2764292>




Válido para la placa de circuito impreso 9, ver el despiece


EG 67,5-G/ABS GN - Parte inferior de la carcasa

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2764292>



Válido para la placa de circuito impreso 13



Válido para la placa de circuito impreso 14

EG 67,5-G/ABS GN - Parte inferior de la carcasa



2764292

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2764292>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2764292>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

EG 67,5-G/ABS GN - Parte inferior de la carcasa



2764292

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2764292>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---