

UEGM 40/2 - Caja para electrónica

2792028

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2792028>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa para electrónica, completamente equipada con 6 conexiones por tornillo en cada lado, para dos placas de circuito impreso

Datos comerciales

Código de artículo	2792028
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ACHCCB
Clave de producto	ACHCCB
GTIN	4017918072537
Peso por unidad (incluido el embalaje)	80,13 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	80,13 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa completa
Tipo de carcasa	Caja para componentes
Serie de carcasas	UEG
Familia de productos	UEGM
Construcción	Técnica de conexión integrada, carcasa cerrada
Número de polos	12
Paso	5 mm
Número de filas	1
Ejecución	Carcasa completa equipada con 6 conexiones por tornillo en cada lado, para dos placas de circuito impreso respectivamente
Diseño del pin	Disposición de pines lineal


Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	500 V (El valor de corriente y de tensión es determinado por la configuración de la placa de circuito impreso)
Corriente nominal I_N	10 A

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
------------------	-----------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	40 mm
Altura total	85,5 mm
Altura NS 35/7,5	85,5 mm
Profundidad	79 mm
Longitud	79 mm
Paso	5 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material carcasa	PA
Características de la superficie	no tratado

Condiciones medioambientales y de vida útil

UEGM 40/2 - Caja para electrónica

2792028

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2792028>



Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C
---------------------------------	-------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

UEGM 40/2 - Caja para electrónica


2792028

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2792028>



Dibujos

Esquema de dimensiones




UEGM 40/2 - Caja para electrónica

2792028


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2792028>




Esquema de dimensiones




Esquema de dimensiones



Vista desarrollada



Plano esquemático



Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2792028>

 cULus Recognized ID de homologación: E60425-19770427				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	300 V	10 A	30 - 12	-

UEGM 40/2 - Caja para electrónica

2792028

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2792028>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190501
ECLASS-15.0	27190501

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---